


**APG 1.5/8-7BG-GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték 1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a lehető legrugalmasabb használhatóságot minden alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 8, sötétbézs |
| Rendelési szám | <a href="#">2719810000</a>   |
| Típus          | APG 1.5/8-7BG-GN   |
| GTIN (EAN)     | 4050118811179  |
| Qty.           | 20 Darab   |

## APG 1.5/8-7BG-GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 31.15 mm | Mélység (coll)   | 1.2264 inch |
| Magasság    | 14 mm    | Magasság (coll)  | 0.5512 inch |
| Szélesség   | 28 mm    | Szélesség (coll) | 1.1024 inch |
| Nettó tömeg | 9.31 g   |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -60 °C...85 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C         |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|                         |              |                          |           |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Alapanyag               | Wemid        | Szín                     | sötétbézs |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0       |

## Rendszer specifikációk

|                  |     |                   |   |
|------------------|-----|-------------------|---|
| Véglap szükséges | Nem | Potenciálok száma | 8 |
| Szintek száma    | 1   |                   |   |

## CSA névleges adatok

|                                    |        |                            |                 |
|------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------|
| Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 14 AWG | C feszültség nagyság (CSA) | 300 V           |
| C áram nagyság (CSA)               | 13 A   | Tanúsítvány száma (CSA)    | 200039-70089609 |
| B feszültség nagyság (CSA)         | 300 V  | B áram nagyság (CSA)       | 13 A            |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 600 V  | D áram nagyság (CSA)       | 5 A             |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG |                            |                 |

## Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa Dugaszolt

## Névleges adatok

|  |                       |  |         |
|--|-----------------------|--|---------|
| Névleges keresztmetszet                                | 1.5 mm <sup>2</sup>   | Névleges feszültség                          | 500 V   |
| Névleges feszültség a szomszédos kapcsokra vonatkozóan | 500 V                 | Névleges DC feszültség                       | 500 V   |
| Névleges áram  | 17.5 A                | Áram maximum vezetékknál                     | 17.5 A  |
| Szabványok   | IEC 60947-7-1 szerint | Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1.83 mΩ |

## APG 1.5/8-7BG-GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                         |      |  |        |
|-------------------------|------|--|--------|
| Névleges lökőfeszültség | 6 kV | Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-<br>x szerint | 0.56 W |
| Túlfeszültség kategória | III  | Szennyezés súlyossága                              | 3      |

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|   |                     |  |                      |
|---|---------------------|--|----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1   | A1                  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max.   | AWG 14               |
| Csatlakozási irány  | felső               | Csupaszolási hossz   | 10 mm                |
| Csatlakozás típusa  | PUSH IN             | Csatlakozások száma  | 8                    |
| Rögzítési tartomány, névleges<br>csatlakozás, max.  | 1.5 mm <sup>2</sup> | Rögzítési tartomány, névleges<br>csatlakozás, min.   | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Kés mérete  | 0,4 x 2,0 mm        | Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, min.   | AWG 26               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet,<br>finomsodratú, érvéghüvelyekkel és<br>műanyag gallérokkal DIN 46228/4,<br>névleges csatlakozás, max. | 1.5 mm <sup>2</sup> | Keresztmetszet csatlakoztatott<br>vezetékhez, finomsodratú,<br>érvéghüvelyekkel és műanyag<br>gallérokkal DIN 46228/4, névleges<br>csatlakozás, min. | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet,<br>finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN<br>46228/1, névleges csatlakozás, max.                           | 1.5 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozás keresztmetszet,<br>finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN<br>46228/1, névleges csatlakozás, min.                                     | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet,<br>finomsodratú, max.  | 1.5 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet,<br>finomsodratú, min.   | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet,<br>többeres, névleges csatlakozás, max.  | 1.5 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet,<br>többeres, névleges csatlakozás, min.   | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete,<br>tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 1.5 mm <sup>2</sup> | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete,<br>tömör ér, min. névleges csatlakozás   | 0.14 mm <sup>2</sup> |

## Általános

|  |        |  |                       |
|--|--------|--|-----------------------|
| Pólusszám  | 8      | Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max. | AWG 14                |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, min. | AWG 26 | Szabványok                                       | IEC 60947-7-1 szerint |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |


## APG 1.5/8-7BG-GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/3.5 MC NE GE         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1369480000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50<br>Weidmueller, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118171860              |   |
| Qty.           | 500 ST                     |   |
| Típus          | DEK 5/3.5 MC NE WS         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1755270000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50<br>Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4032248017348              |   |
| Qty.           | 500 ST                     |   |

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## APG 1.5/8-7BG-GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/3.5 MC SDR           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1767730000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4032248102532              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                     |
| Qty.           | 100 ST                     |   |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS    | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2003750000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4050118424430              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1600 ST                    |   |

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## APG 1.5/8-7BG-GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | DEK 5/3.5 PLUS MC SDR      | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2007790000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50<br>Weidmueller, Vevőspecifikus |
| GTIN (EAN)     | 4050118393347              |  |
| Qty.           | 320 ST                     |  |

### Dugók



A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték 1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a lehető legrugalmasabb használhatóságot minden alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

### Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | APGCE                      | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1514490000</a> | Kódoló elem (kapocs), Wemid, narancssárga, Szélesség: 3.3 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118321906              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | APGSR 1.5                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482730000</a> | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga            |
| GTIN (EAN)     | 4050118493993              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | APGSR 1.5 - 4P             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482740000</a> | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga            |
| GTIN (EAN)     | 4050118494204              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | APGSR 1.5 - 8P             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482750000</a> | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga            |
| GTIN (EAN)     | 4050118494211              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | APGLE 1.5                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482720000</a> | Rögzítőkengyelek (kapocs), Wemid, narancssárga               |
| GTIN (EAN)     | 4050118496253              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |