

VG M40 EXE 23-32 SI7J G4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Abbildung ähnlich

Poliamid kábelcsavarzatok, amelyek alkalmasak az Ex e (fokozott biztonság) és Ex i (belső biztonság) robbanásveszélyes zónákban való használatra. A Weidmüller korlátozások nélküli termékcsaládot kínál, és a szabványoknak való megfelelés mellett a kábelcsavarzat 4/7 joule-os megnövelt ütésállóságával és a korlátozás nélküli, akár -60°C-ig terjedő hőmérséklet-tartományával tűnik ki. Az aktuális szabvány és az EN 60079-0 irányelv szerint teszteltek, ATEX és IECEx tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exe), Tömszelencék, egyenes, M 40, 18 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6 |
| Rendelési szám | 2722180000 |
| Típus | VG M40 EXE 23-32 SI7J G4 |
| GTIN (EAN) | 4050118821413 |
| Qty. | 10 Darab |

VG M40 EXE 23-32 SI7J G4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Jóváhagyások | CE |
| Approvals | CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO |
| Jóváhagyások | |



| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|-----------------|-------------|
| Magasság | 55.9 mm | Magasság (coll) | 2.2008 inch |
| Hossz | 50 mm | Hossz, inch | 1.9685 inch |
| Nettó tömeg | 78.32 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -60 °C...70 °C |
|-------------------|----------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

| | | | |
|---|--|---|--------------------|
| Azonosítás | Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68 | Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX) | IMQ 13 ATEX 010 X |
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (INMETRO) | DNV 18.0150 X/01 | Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEX) | IECEX IMQ 13.0003X |
| Tanúsító intézet | ATEX, IECEX | | |

Általános információk

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| Kábel külső átmérője, max. | 32 mm | Kábel külső átmérője, min. | 23 mm |
| Védelmi osztály, GWDR | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) | Meghúzási nyomaték | 17.5 Nm |
| UL 94 éghetőségi osztály | HB | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 70 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -60 °C | Menetemelkedés | 1.5 mm |
| Halogén | Nem | Szabványok | IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31 |
| Ütésállóság | 7 joule a következő szerint: IEC 60079-0 | AF 1. méret | 53 mm |
| AF 2. méret | 53 mm | Védelmi osztály | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) |
| Kábelcsavarzat | metrikus | Alapanyag | Poliamid 6 |
| Tömítőbetét | Szilikon | Tömítés | Szilikon |
| Külső menet | M 40 | Menet hossza | 18 mm |
| Zárt anya nyomatéka, max. | 19.00 Nm | Csatlakozóadapter nyomatéka, max. | 19.00 Nm |
| Csatlakozóadapter nyomatéka, min. | 16.00 Nm | Zárt anya nyomatéka, min. | 16.00 Nm |
| Robbanás elleni védelem típusa | Fokozott biztonság Ex e | Telepítési irányelvek | Lásd összeállítási útmutató |

VG M40 EXE 23-32 SI7J G4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-02 | | |

VG M40 EXE 23-32 SI7J G4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Műanyag záróanyák, fekete



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SKMU M40 K SW | Változat |
| Rendelési szám | 1736960000 | SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, M 40, 7 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30) |
| GTIN (EAN) | 4008190956431 | |
| Qty. | 10 ST | |