

KCMA-8-250-5A-1.5VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Áramátalakítók utólagos beszereléshez

Jellemzők:

- különösen alkalmas a nehezen elérhető helyeken való használathoz
- nem szükséges az elsődleges vezetékek vágása
- Az áramátalakító kibontása további szerszámok nélkül

Általános rendelési adatok

Változat	Primer áram: 250 A, Szekunder áram, max.: 5 A, Terhelés: 1.5 VA, Tűrésosztály: 1, Bontható áramváltó
Rendelési szám	2728090000
Típus	KCMA-8-250-5A-1.5VA1
GTIN (EAN)	4050118813685
Qty.	1 Darab
Gyártó	MBS AG

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 1259.28 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Dimensions of live conductors

Vezeték típusa Csak szigetelt vezető Kör keresztmetszetű vezeték 80.00 mm
Sín 80 x 120 mm

Electrical attributes

Tűrésosztály 1 Szekunder áram 0...5 A
Terhelés 1.5 VA Primer áram 250 A

Technical properties

Védelmi osztály IP20 Névleges frekvencia 50 Hz

Szigetések koordinálása

Tűrésosztály 1

Besorolások

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02
ECLASS 15.0 27-21-09-02

KCMA-8-250-5A-1.5VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

