

KCMA-8-1000-5A-10VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Áramátalakítók utólagos beszereléshez

Jellemzők:

- különösen alkalmas a nehezen elérhető helyeken való használathoz
- nem szükséges az elsődleges vezetékek vágása
- Az áramátalakító kibontása további szerszámok nélkül

Általános rendelési adatok

Változat	Primer áram: 1000 A, Szekunder áram, max.: 5 A, Terhelés: 10 VA, Tűrésosztály: 1, Bontható áramváltó
Rendelési szám	2728130000
Típus	KCMA-8-1000-5A-10VA1
GTIN (EAN)	4050118810554
Qty.	1 Darab
Gyártó	MBS AG

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	58 mm	Mélység (coll)	2.2835 inch
Magasság	198 mm	Magasság (coll)	7.7953 inch
Szélesség	155 mm	Szélesség (coll)	6.1024 inch
Nettó tömeg	1561 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
----------------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	80.00 mm
Sín	80 x 120 mm	Installation location	Beltéri használat

Electrical attributes

Tűrésosztály	1	Szekunder áram	0...5 A
Terhelés	10 VA	Primer áram	1000 A

Technical properties

Védelmi osztály	IP20	Szigetelés osztály	E
Termikus névleges folytonos áram Itermikus	1,2 x Irated	Névleges frekvencia	50 Hz

Szigetelések koordinálása

Standard	EN 60044/1	Tűrésosztály	1
----------	------------	--------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-8-1000-5A-10VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

