

KCMA-8-1200-5A-10VA1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Áramátalakítók utólagos beszereléshez

Jellemzők:

- különösen alkalmas a nehezen elérhető helyeken való használathoz
- nem szükséges az elsődleges vezetékek vágása
- Az áramátalakító kibontása további szerszámok nélkül

Általános rendelési adatok

Változat	Primer áram: 1200 A, Szekunder áram, max.: 5 A, Terhelés: 10 VA, Tűrésosztály: 1, Bontható áramváltó
Rendelési szám	2728140000
Típus	KCMA-8-1200-5A-10VA1
GTIN (EAN)	4050118809992
Qty.	1 Darab
Gyártó	MBS AG

KCMA-8-1200-5A-10VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	58 mm	Mélység (coll)	2.2835 inch
Magasság	198 mm	Magasság (coll)	7.7953 inch
Szélesség	155 mm	Szélesség (coll)	6.1024 inch
Nettó tömeg	1500 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	80.00 mm
Sín	80 x 120 mm	Installation location	Beltéri használat

Electrical attributes

Tűrésosztály	1	Szekunder áram	0...5 A
Terhelés	10 VA	Primer áram	1200 A

Technical properties

Védelmi osztály	IP20	Szigetelés osztály	E
Termikus névleges folytonos áram Itermikus	1,2 x Irated	Névleges frekvencia	50 Hz

Szigetelések koordinálása

Standard	EN 60044/1	Tűrésosztály	1
----------	------------	--------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-8-1200-5A-10VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

