

**KCMA-8-5000-5A-15VA1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Áramátalakítók utólagos beszereléshez

Jellemzők:

- különösen alkalmas a nehezen elérhető helyeken való használathoz
- nem szükséges az elsődleges vezetékek vágása
- Az áramátalakító kibontása további szerszámok nélkül

**Általános rendelési adatok**

Változat	Primer áram: 5000 A, Szekunder áram, max.: 5 A, Terhelés: 15 VA, Tűrésosztály: 1, Bontható áramváltó
Rendelési szám	<a href="#">2728210000</a>
Típus	KCMA-8-5000-5A-15VA1
GTIN (EAN)	4050118809954
Qty.	1 Darab
Gyártó	MBS AG

## KCMA-8-5000-5A-15VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	79 mm	Mélység (coll)	3.1102 inch
Magasság	243 mm	Magasság (coll)	9.5669 inch
Szélesség	195 mm	Szélesség (coll)	7.6772 inch
Nettó tömeg	1500 g		

## Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
----------------------	-------------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	80.00 mm
Sín	80 x 120 mm	Installation location	Beltéri használat

## Electrical attributes

Tűrésosztály	1	Szekunder áram	0...5 A
Terhelés	15 VA	Primer áram	5000 A

## Technical properties

Védelmi osztály	IP20	Szigetelés osztály	E
Termikus névleges folytonos áram Itermikus	1,2 x Irated	Névleges frekvencia	50 Hz

## Szigetelések koordinálása

Standard	EN 60044/1	Tűrésosztály	1
----------	------------	--------------	---

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-8-5000-5A-15VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Drawings

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

