

**WPC WAGON 115V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Optional accessories to customise the Wire Processing Center. Cable feeding system directly on the workshop trolley or on an external unit, additional printers or gripper trays.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Automata gépek
Rendelési szám	<a href="#">2728480000</a>
Típus	WPC WAGON 115V
GTIN (EAN)	4050118811346
Qty.	1 Darab

## WPC WAGON 115V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	750 mm	Mélység (coll)	29.5275 inch
Magasság	1800 mm	Magasság (coll)	70.866 inch
Szélesség	1100 mm	Szélesség (coll)	43.307 inch
Nettó tömeg	30000 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar	Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
----------------------------	---------	------------------------	---------------------------

## Automatikus vágás

Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar	Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
----------------------------	---------	------------------------	---------------------------

## WPC

Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Kijelző típusa	15 hüvelykes érintőképernyő
Megjegyzés	Load capacity max. 180 kg, Mobile use, Panel with completed cabling and additional mains plugs and USB connections, pivoting display holder	Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar

## Besorolások

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		