

WIRE PROCESSING CENTER 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Automatizált kábelkonfekcionálás maximális rugalmassággal – Huzalfeldolgozó központ (WPC)

- A rendszer moduláris adaptálása a vevő specifikus igényeihez: CUTFIX PRO, CUTFIX PRO FEEDER, CRIMPFIX R VARIO, CA 100 DUO vagy THM MultiMark
- Holisztikus konfekcionálási folyamat, beleértve a kábeladagolást és -kötegelést
- Szoftver egydarabos áramlási koncepcióval nagy feldolgozási megbízhatóság és minőség érdekében

Általános rendelési adatok

Változat	Automata gépek, Vágógép, Automata csupaszoló és krímpelő, Hőnyomtató, Szoftver
Rendelési szám	2728490000
Típus	WIRE PROCESSING CENTER 115V
GTIN (EAN)	4050118811339
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott

WIRE PROCESSING CENTER 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	750 mm	Mélység (coll)	29.5275 inch
Magasság	1800 mm	Magasság (coll)	70.866 inch
Szélesség	1100 mm	Szélesség (coll)	43.307 inch
Nettó tömeg	65000 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Feliratozó rendszerek

Rendszerkövetelmények	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Nyomtatás módja	Hőnyomtatás
Változat	Mobile system with CUTFIX 8 INTERFACE, CRIMPFIX R VARIO, THM MULTIMARK	Interfész	USB 2.0
Tápfeszültség	100...240 V AC	Operációs rendszer	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Nyomtatási sebesség	150 mm/s	Nyomtatási felbontás, max.	300 DPI
Működtetés újratölthető akkumulátorokkal	Nem		

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Hajtás	elektromos
Impulzus idő	kb. 2 s	Krimpelés	Trapezoidal
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2.5 mm ²	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0.5 mm ²
Krimpelési hossz	8/10 mm	Fogyóeszközök	Láncolt érvéghüvelyek
Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar	Betéthossz, min.	27 mm
Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz		

Automatikus vágás

Hossz korrekciója	Az elcsúszáskorrekció mm-ben programozható.	Hajtás	elektromos
Tárolás	Up to 2,000 cutting jobs	Billentyűzet	Touch display
Pozicionálási sebesség, max.	1.5 m/s	Kijelző	LCD kijelző
Hossz előzetes kiválasztása, max.	999999 mm	Hossz előzetes kiválasztása, min.	2 mm
Interfész	USB 2.0	Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar
Nyílás (max. átmérő)	8 mm külső átmérőig	Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Flexible/solid individual conductors	max. 10 mm ² / max. 2.5 mm ²		

WIRE PROCESSING CENTER 115V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****WPC**

Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Kijelző típusa	15 hüvelykes érintőképernyő
Megjegyzés	Load capacity max. 180 kg, Mobile use, Panel with completed cabling and additional mains plugs and USB connections, pivoting display holder	Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar

Besorolások

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	17-13-01-90
ECLASS 15.0	17-13-01-90		

WIRE PROCESSING CENTER 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Nyomtatók



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	THM MULTIMARK	Változat
Rendelési szám	2599430000	Jelölőrendszerek, Hőnyomtató, Hőnyomtató, 300 DPI, MultiMark, Zsugorcscövek, Etikettkercsek
GTIN (EAN)	4050118626377	
Qty.	1 ST	

Automata gépek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeinek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Típus	CRIMPFIX R VARIO	Változat
Rendelési szám	2580000000	Automatic stripper and crimper
GTIN (EAN)	4050118605846	
Qty.	1 ST	
Típus	CUTFIX 8 INTERFACE	Változat
Rendelési szám	2580010000	Cutting machine
GTIN (EAN)	4050118605839	
Qty.	1 ST	