

DAE M12 PA SHORT UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, Poliamid 6
Rendelési szám	2729520000
Típus	DAE M12 PA SHORT UL
GTIN (EAN)	4050118813371
Qty.	10 Darab

DAE M12 PA SHORT UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Magasság	7.6 mm	Magasság (coll)	0.2992 inch
Hossz	17.6 mm	Hossz, inch	0.6929 inch
Falvastagság, min.	0.5 mm	Falvastagság, max.	6 mm
Nettó tömeg	2 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet -40 °C...105 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
 REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Levegőáramlás	0,8 l/min 0.1 bar ΔP-nél, max. 7,6 l/min 1bar ΔP-nél	O-gyűrű	NBR
Védelmi osztály, GWDR	IP66, IP68, IP69K	Szilikon	Nem
Víz betáplálási pont	> 1,5 bar	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	105 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Menetemelkedés	1.5 mm	Halogén	halogénmentes
AF 1. méret	17 mm	Védelmi osztály	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Kábelcsavarzat	M 12	Alapanyag	Poliamid 6
Külső menet	M 12	Menet hossza	6 mm
Belső átmérő D2	12.00 mm	Protection class (UL)	Type 4X, Type 12
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	0.60 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	0.40 Nm
Telepítési irányelvek	Lásd összeállítási útmutató		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		