

**DAE M12 PA SHORT UL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

**Általános rendelési adatok**

Változat	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, Poliamid 6
Rendelési szám	<a href="#">2729520000</a>
Típus	DAE M12 PA SHORT UL
GTIN (EAN)	4050118813371
Qty.	10 Darab

## DAE M12 PA SHORT UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Magasság	7.6 mm	Magasság (coll)	0.2992 inch
Hossz	17.6 mm	Hossz, inch	0.6929 inch
Falvastagság, min.	0.5 mm	Falvastagság, max.	6 mm
Nettó tömeg	2 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...105 °C
-------------------	-----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános információk

Levegőáramlás	0,8 l/min 0.1 bar ΔP-nél, max. 7,6 l/min 1bar ΔP-nél	O-gyűrű	NBR
Védelmi osztály, GWDR	IP66, IP68, IP69K	Szilikon	Nem
Víz betáplálási pont	> 1,5 bar	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	105 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Menetemelkedés	1.5 mm	Halogén	halogénmentes
AF 1. méret	17 mm	Védelmi osztály	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Kábelcsavarzat	M 12	Alapanyag	Poliamid 6
Külső menet	M 12	Menet hossza	6 mm
Belső átmérő D2	12.00 mm	Protection class (UL)	Type 4X, Type 12
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	0.60 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	0.40 Nm
Telepítési irányelvek	Lásd összeállítási útmutató		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		