

VPU AC I O N-PE 305/100 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image

Abb.ähnlich

In the event of a defective arrester, you can easily reorder this spare arrester, replace the defective arrester and thus restore protection.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Pótlevezető, Szivárgási áram mentes, Túlfeszültségvédelem, TT nur für N-PE, TN |
| Rendelési szám | 2730850000 |
| Típus | VPU AC I O N-PE 305/100 S |
| GTIN (EAN) | 4050118808018 |
| Qty. | 1 Darab |

VPU AC I O N-PE 305/100 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Mélység | 80 mm | Mélység (coll) | 3.1496 inch |
| Magasság | 45 mm | Magasság (coll) | 1.7716 inch |
| Szélesség | 18 mm | Szélesség (coll) | 0.7087 inch |
| Nettó tömeg | 115 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...85 °C |
| Páratartalom | 5 - 95% rel. humidity | | |

Meghibásodási valószínűség

MTBF 15 a

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

IEC / EN névleges adatok

| | | | |
|---|---------|---|----------------------------------|
| Pólusszám | 1 | Szivárgási áram U feszültségnél | 1 µA |
| Névleges feszültség (AC) | 305 V | Kisfeszültségű hálózat | TT nur für N-PE, TN |
| Feszültség típusa | AC | Rövid idejű túlfeszültség (feszültségcsúcs) – TOV | 1200 V |
| Reakcióidő / tartalékidő | <100 ns | Frekvenciatartomány, max. | 60 Hz |
| Frekvenciatartomány, min. | 50 Hz | Szabványok | IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449 |
| Villámimpulzus-áram I _{imp} (10/350 µs) (N-PE) | 100 kA | Követelmény osztály az EN 61643-11 szerint | T1, T2 |
| Követelmény kategória az IEC 61643-11 I. típus, II. típus szerint | | Max. folytonos feszültség, U _c (N-PE) | 305 V |
| Mains voltage | 240 V | Kisülési áram I _{max} (8/20 µs) N-PE | 150 kA |
| Kisülési áram I _n (8/20 µs) N-PE | 100 kA | Energia koordináció (≤10 m) | I. típus, II. típus, III. típus |
| Kisülési áram I _n (8/20 µs) vezeték-PE | 25 kA | Rövidzárlati terhelhetőség ISCCR | 0.1 kA |
| Beépített tartalék biztosíték | Nem | | |

Általános adatok

| | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|---|
| Optikai működésjelzés | zöld = OK; piros = meghibásodott levezető - cserélje | Változat | Szivárgási áram mentes, Túlfeszültség-védelem |
| Kivitel | Installációs ház; 1 modulós | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Szín | kék | Védelmi osztály | IP20 felszerelt állapotban |
| Üzemi magasság | ≤ 4000 m | | |

VPU AC I 0 N-PE 305/100 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Csatlakozási adatok

| | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Vezetékcsatlakozás-technika | Dugaszolható csatlakozás | Vezeték keresztmetszet, tömör, max. | 35 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 25 mm ² | | |

Elektromos adatok

| | |
|-------------------|----|
| Feszültség típusa | AC |
|-------------------|----|

Általános adatok

| | | | |
|-----------|-----|-----------------|----------------------------|
| Pólusszám | 1 | Védelmi osztály | IP20 felszerelt állapotban |
| Szín | kék | | |

Garancia

| | |
|--------|------|
| Időköz | 5 év |
|--------|------|


Fontos megjegyzés

| | |
|------------------|--|
| Termékinformáció | Csak olyan IT áramellátó rendszerekhez alkalmazható, ahol az elosztótranszformátor földelése össze van kötve a fogyasztói oldal földelésével (RE=RA, 44.A1 ábra, IEC 60634-4-44:2018). |
|------------------|--|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001457 | ETIM 9.0 | EC001457 |
| ETIM 10.0 | EC001457 | ECLASS 14.0 | 27-17-12-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-17-12-04 | | |

Elektromos szimbólum



Schematic circuit diagram

VPU AC I O N-PE 305/100 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Lapos csavarhúzó




Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SDIS 1.0X5.5X125 | Változat |
| Rendelési szám | 2749850000 | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 125 mm, Kés vastagsága (A): 1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118897050 | |
| Qty. | 1 ST | |

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ESG 6/15 K MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1880100000 | ESG, Készülékjelölők x 15 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós |
| GTIN (EAN) | 4032248478781 | |
| Qty. | 200 ST | |

VPU AC I O N-PE 305/100 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**VPU sorozat**

Széles tartozék-választék teszi teljessé a kínálatot

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|----------|--|
| Típus | VPU LOCKING CLIP L | Változat | |
| Rendelési szám | 2735070000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118816402 | | |
| Qty. | 10 ST | | |