Adatlap

# PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A konfekcionált PAC-kábelek elektromos és logikai összeköttetést hoznak létre a PLC és a PLC-interfészek között. Ezek a kábelek a következő összetevőkből állnak:

- A gyártó PLC-csatlakozója.
- Többpólusú LIYY vagy LY YCY kábel (árnyékolt), 0,14 mm² vagy 0,25 mm² keresztmetszettel.
- Laposkábel-csatlakozó, SUB-D vagy RSV, az interfész csatlakoztatásához.

A kábelek folytonosságát és szigetelését automatikusan teszteljük, ezzel garantáljuk a tervezett célra való működőképességüket.

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Rendelési szám | 2732160050 |
| Típus | PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-5M |
| GTIN (EAN) | 4099986602175 |
| Qty. | 1 Darab |

# PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| ROHS | Megfelel |

### Méretek és tömegek

| | |
|---|---|
| Nettó tömeg | 671 g |

### UL névleges adatok UL

| | |
|---|---|
| Összes áram, max. | 0.125 A |

### Általános adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kábelhossz | 5 m | A következőkhöz: | Analóg jelek |
| Alapanyag | PVC | Kábel | LiYCY kábel |
| Interfész csatlakozó | SUB-D FEMALE 25P | Pólusok száma, min. | 20 pólusú |
| Külső átmérő | 8,7 ± 1 mm | Csatlakozó, PLC oldal | SIEMENS ET 200SP 6ES7193-6BP00-0BA0 16P |
| Vezetékkeresztmetszet | 0.25 mm² | | |

### Villamos adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Összes áram, max. | 0.125 A | Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A |
| Ellenállás | ≤ 80 mΩ/m | Üzemi feszültség | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Kapacitás (vezeték / vezetékek) | 300 pF/m | Kapacitás (vezeték / árnyékolás) | 300 pF/m |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |