

VPU LOCKING CLIP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Széles tartozék-választék teszi teljessé a kínálatot

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2735080000
Típus	VPU LOCKING CLIP S
GTIN (EAN)	4050118826050
Qty.	10 Darab

VPU LOCKING CLIP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	7 mm	Mélység (coll)	0.2756 inch
Magasság	17 mm	Magasság (coll)	0.6693 inch
Szélesség	14 mm	Szélesség (coll)	0.5512 inch
Nettó tömeg	0.53 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet		Ambient temperature	...70 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

IEC / EN névleges adatok

Frekvenciatartomány, max.	60 Hz	Frekvenciatartomány, min.	50 Hz
Beépített tartalék biztosíték	Nem		

Általános adatok

Változat	Retesz	Kivétel	Egyéb
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	fekete
Védelmi osztály	IP20		

Általános adatok

Védelmi osztály	IP20	Szín	fekete
-----------------	------	------	--------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		