


**VPU LOCKING CLIP S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Széles tartozék-választék teszi teljessé a kínálatot

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2735080000
Típus	<a href="#">VPU LOCKING CLIP S</a>
GTIN (EAN)	4050118826050
Qty.	10 Darab

## VPU LOCKING CLIP S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	7 mm	Mélység (coll)	0.2756 inch
Magasság	17 mm	Magasság (coll)	0.6693 inch
Szélesség	14 mm	Szélesség (coll)	0.5512 inch
Nettó tömeg	0.53 g		

## Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet Ambient temperature ...70 °C

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## IEC / EN névleges adatok

Frekvenciatartomány, max. 60 Hz Frekvenciatartomány, min. 50 Hz

Beépített tartalék biztosíték Nem

## Általános adatok

Változat Reteszek Kivétel Egyéb

UL 94 éghetőségi osztály V-0 Szín fekete

Védelmi osztály IP20

## Általános adatok

Védelmi osztály IP20 Szín fekete

## Besorolások

ETIM 8.0 EC002496 ETIM 9.0 EC002496

ETIM 10.0 EC002496 ECLASS 14.0 27-17-90-90

ECLASS 15.0 27-17-90-90