


HDC MFGS 10B AC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	Frame
Rendelési szám	2736910000
Típus	HDC MFGS 10B AC
GTIN (EAN)	4050118822274
Qty.	1 Darab

HDC MFGS 10B AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	37.35 mm	Mélység (coll)	1.4705 inch
Szélesség	54 mm	Szélesség (coll)	2.126 inch
Nettó tömeg	57.2 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	425d5315-3039-4ee5-aab3-6b6a65cc297f

Általános adatok

Telepítési szerkezeti méret	4	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Alapanyag	Cink présöntvény	Sorozat	ModuPlug
Vezetőcsap verziója	rövid	Foglalatok száma	3

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A PE csatlakozás már nem elérhető a vezetőcsappal rendelkező verzióhoz.
------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC MFGS 10B AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

