

## CC-DT-H 30/60 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Támogatjuk az élelmiszeriparban dolgozó ügyfeleinket az észlelhető jelölő megoldásokkal, hogy teljesítsük a HACCP elv keretében a magas szintű követelményeket. A fém-töltésnek köszönhetően az érzékelhető MultiCard-jainkat fém- és röntgen-érzékelőkkel megbízhatóan lehet azonosítani. Ez minimálisra csökkenti a gyártás szennyeződésének kockázatát. A legmagasabb biztonságot a termék fontos tulajdonságai biztosítják, mint például a korrózióállóság vagy az UV sugárzás miatti öregedéssel szembeni nagyobb ellenállás a beltéri területeken és a melegben. Ezeket a tulajdonságokat rendszeresen próbázzuk és megerősítjük saját akkreditált laboratóriumunkban. Nem alkalmas közvetlen élelmiszerrel való érintkezésre.

- Fém- és röntgenes detektorral érzékelhető
- A kék színről vizuálisan felismerhető
- Korrózióálló fémszűrő
- Tiszta és ellenálló nyomtatási kép
- Különböző változatokban, a jelölési követelmények széles körét kielégítően áll rendelkezésre

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | ClipCard, Tartozékok, 30 x 63.8 mm, kék |
| Rendelési szám | <a href="#">2737760000</a>              |
| Típus          | CC-DT-H 30/60 BL                        |
| GTIN (EAN)     | 4064675211792                           |
| Qty.           | 10 Darab                                |

## CC-DT-H 30/60 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|           |         |                  |             |
|-----------|---------|------------------|-------------|
| Mélység   | 6 mm    | Mélység (coll)   | 0.2362 inch |
| Magasság  | 30 mm   | Magasság (coll)  | 1.1811 inch |
| Szélesség | 63.8 mm | Szélesség (coll) | 2.5118 inch |
| Hossz     | 60 mm   | Hossz, inch      | 2.3622 inch |
| Átmérő    | 0 mm    | Nettó tömeg      | 4.12 g      |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
|------------------------------|--------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül            |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC       |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig 0.046 kg CO2 eq. |

## Általános adatok

|   |                           |           |
|---|---------------------------|-----------|
| Változat                                | Jelölőtartó               |           |
| Szélesség                               | 63.8 mm                   |           |
| UL 94 éghetőségi osztály                | HB                        |           |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.      | 100 °C                    |           |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.      | -40 °C                    |           |
| Szín                                    | kék                       |           |
| Halogén                                 | Nem                       |           |
| Hossz                                   | 60 mm                     |           |
| Alapanyag                               | Poliamid 66               |           |
| Jelölők száma kombinációként            | Tápellátás formája        | MultiCard |
| Detektálható a Rodotest-nek megfelelően | 4.7 mm AI                 |           |
| Javasolt iparágak                       | Élelmiszeripar            |           |
| Jelölők száma kombinációként            | 1 MultiCard = Accessories |           |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány            | -40...100 °C              |           |

## Készülékjelölők

|        |      |         |     |
|--------|------|---------|-----|
| Átmérő | 0 mm | Halogén | Nem |
|--------|------|---------|-----|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



## CC-DT-H 30/60 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tartozékok



Támogatjuk az élelmiszeriparban dolgozó ügyfeleinket az észlelhető jelölő megoldásokkal, hogy teljesítsük a HACCP elv keretében a magas szintű követelményeket. A fém-töltésnek köszönhetően az érzékelhető MultiCard-jainkat fém- és röntgen-érzékelőkkel megbízhatóan lehet azonosítani. Ez minimálisra csökkenti a gyártás szennyeződésének kockázatát. A legmagasabb biztonságot a termék fontos tulajdonságai biztosítják, mint például a korrózióállóság vagy az UV sugárzás miatti öregedéssel szembeni nagyobb ellenállás a beltéri területeken és a melegben. Ezeket a tulajdonságokat rendszeresen próbázzuk és megerősítjük saját akkreditált laboratóriumunkban. Nem alkalmas közvetlen élelmiszerrel való érintkezésre.

- Fém- és röntgenes detektorral érzékelhető
- A kék színről vizuálisan felismerhető
- Korrózióálló fémszűrő
- Tiszta és ellenálló nyomtatási kép
- Különböző változatokban, a jelölési követelmények széles körét kielégítően áll rendelkezésre

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | CC-DT-H 30/60 BL           | Változat                                |
| Rendelési szám | <a href="#">2737760000</a> | ClipCard, Tartozékok, 30 x 63.8 mm, kék |
| GTIN (EAN)     | 4064675211792              |   |
| Qty.           | 10 ST                      |   |