

Alállomási vagy egyéb áramszolgáltatói (T&D) alkalmazás esetében az áramváltókat és transzformátorokat főként védelmi és mérési feladatokra használják. A Klippon® Connect mérő-bontó sorkapcsokat úgy terveztük meg, hogy megfeleljenek e két kritikus alkalmazás összes csatlakozási követelményének. A áram- és feszültség-átalakítók vezetése különösen könnyen és biztonságosan elvégezhető az új sorkapocs-sorozat segítségével - még komplex áramkörökben is. Az üzemi közbeni működési hiba megelőzése növeli az üzemi rendelkezésre állás mértékét, és meghosszabbítja a teljes vezérlőszekrény élettartamát. Így a végfelhasználóra vonatkozó követelmények a lehető legnagyobb mértékben teljesülnek.

#### Általános rendelési adatok

Változat	Mérő transzformátor leválasztó sorkapocs, Csavaros csatlakozás, 500, 30, 2
Rendelési szám	<a href="#">2740040000</a>
Típus	WTTB 6 BL
GTIN (EAN)	4064675021193
Qty.	50 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cURus)	E60693

## Méreték és tömegek

Mélység	69 mm	Mélység (coll)	2.7165 inch
Magasság	100 mm	Magasság (coll)	3.937 inch
Szélesség	8.1 mm	Szélesség (coll)	0.3189 inch
Nettó tömeg	32.37 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szín	kék
A működési elemek színe	narancssárga	UL 94 éghetőségi osztály	V-0

## Rendszer specifikációk

Véglap szükséges	Igen	Potenciálok száma	1
Szintek száma	1	Rögzítési pontok száma szintenként	2
Potenciálok száma szintenként	1	Keresztkötött szintek belül	Nem
Tartósín	TS 35, TS 32	N funkció	Nem
PE működés	Nem	PEN funkció	Nem

## CSA névleges adatok

Vezeték keresztmetszet, max. (CSA)	8 AWG	C feszültség nagyság (CSA)	300 V
C áram nagyság (CSA)	30 A	Tanúsítvány száma (CSA)	200039-80086745
B feszültség nagyság (CSA)	300 V	B áram nagyság (CSA)	30 A
D feszültség nagyság (CSA)	600 V	D áram nagyság (CSA)	5 A
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA)	22 AWG		

## Kiegészítő műszaki adatok

Nyitott oldala	jobb	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Felszerelés típusa	TS 35, TS 32		

## Műszaki adatok

### Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	6 mm <sup>2</sup>	Névleges feszültség	500 V
Névleges DC feszültség	500 V	Névleges áram	30 A
Áram maximum vezetékknál	30 A	Szabványok	IEC 60947-7-1
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	0.78 mΩ	Névleges lökőfeszültség	6 kV
Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint	1.31 W	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3		

### Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás	Csavaros csatlakozás
--	----------------------

### Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Mérőeszköz, IEC 60947-1	A4	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8
Csatlakozási irány	oldalt	Meghúzási nyomaték, max.	1.6 Nm
Meghúzási nyomaték, min.	0.8 Nm	Csupaszolási hossz	12 mm
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Csatlakozások száma	2
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	10 mm <sup>2</sup>	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Biztosítócsavar	M 3.5	Kés mérete	0,8 x 4,0 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 22	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	6 mm <sup>2</sup>
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	6 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	10 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	10 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	10 mm <sup>2</sup>
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	0.5 mm <sup>2</sup>		

### UL névleges adatok





Vezetékméret, gyári vezetékvezés, max. (cURus)	8 AWG	B feszültség nagyság (cURus)	300 V
D feszültség nagyság (cURus)	600 V	Tanúsítvány száma (cURus)	E60693
Vezetékméret, terepi vezetékvezés, min. (cURus)	22 AWG	Vezetékméret, gyári vezetékvezés, min. (cURus)	22 AWG
B áram nagyság (cURus)	30 A	C feszültség nagyság (cURus)	300 V
C áram nagyság (cURus)	30 A	D áram nagyság (cURus)	5 A
Vezetékméret, terepi vezetékvezés max. (cURus)	8 AWG		

**Műszaki adatok****Általános**

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 22
Szabványok	IEC 60947-7-1	Tartósín	TS 35, TS 32

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		



## Tartozékok

## Tartozék



A Klippon® Connect átfogó TTB-termékcsoportjában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés. Az összes funkcióval és biztonsággal kapcsolatos komponens rögzítetten van csatlakoztatva a sorkapocshoz. Ez növeli az áramváltó és transzformátor körök megbízhatóságát a felszerelési és karbantartási munkák során.

## Általános rendelési adatok

Típus	TS TTB 6 BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710520000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881080	
Qty.	48 ST	
Típus	TS TTB 6 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710480000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880656	
Qty.	48 ST	
Típus	TS TTB 6 BR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2715540000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118769609	
Qty.	48 ST	
Típus	TS TTB 6 GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710490000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880953	
Qty.	48 ST	
Típus	TS TTB 6 OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710470000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880649	
Qty.	48 ST	
Típus	TS TTB 6 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710510000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881073	
Qty.	48 ST	
Típus	TS TTB 6 VT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710530000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, 0.00 mm, Mélység: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881097	
Qty.	48 ST	
Típus	TS TTB 6 WT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2817250000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4064675322566	
Qty.	48 ST	

## WTTB 6 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	TS TTB 6 YL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710500000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881066	
Qty.	48 ST	
Típus	SL TTB 6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710220000</a>	Rögzítőkészülék (kapocs), PA 66/6, piros
GTIN (EAN)	4050118893311	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710230000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847925	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/1 BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710280000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847963	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/1 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710240000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847918	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/1 BR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2762590000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675018377	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/1 GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710250000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847949	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/1 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710270000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847956	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/1 VT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710290000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847970	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/1 WT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2817220000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675322535	
Qty.	50 ST	

## WTTB 6 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	LL TTB 6/1 YL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710260000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118893335	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710300000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848243	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710350000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848274	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710310000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848250	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 BR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2762600000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675018384	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 CM	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710370000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012092	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 CM BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710420000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012641	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 CM BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710380000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012603	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 CM BR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2762610000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675018391	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 CM GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710390000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012610	
Qty.	50 ST	

## WTTB 6 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	LL TTB 6/2 CM RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710410000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012634	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 CM VT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710430000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012658	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 CM WT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2817240000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675322559	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 CM YL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710400000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012627	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710320000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848328	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710340000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848281	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 VT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710360000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848267	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 WT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2817230000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675322542	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 YL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710330000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848311	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710440000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848236	
Qty.	50 ST	

## WTTB 6 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	LL TTB 6/3 CM	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2726100000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012665	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710450000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848229	
Qty.	25 ST	
Típus	LL TTB 6/4 CM	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2726110000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012672	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710460000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848212	
Qty.	10 ST	

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

Típus	EP TTB 6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710170000</a>	A-sorozat, Véglap
GTIN (EAN)	4050118822229	
Qty.	20 ST	

## WTTB 6 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

### Általános rendelési adatok

Típus	AEB 35 SCL/1 V0	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2661280000</a>	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4050118702163	
Qty.	20 ST	
Típus	AEB 35 SCL/1 V0 BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2661300000</a>	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4050118702187	
Qty.	20 ST	
Típus	AEB 35 SCL/1 V0 GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2661290000</a>	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4050118702170	
Qty.	20 ST	

### Tartozék



A Klippon® Connect átfogó TTB-termékcsaládjában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés. Az összes funkcióval és biztonsággal kapcsolatos komponens rögzítetten van csatlakoztatva a sorkapocshoz. Ez növeli az áramváltó és transzformátor körök megbízhatóságát a felszerelési és karbantartási munkák során.

### Általános rendelési adatok

Típus	SCCB TTB 6/2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710190000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 30 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 8.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
GTIN (EAN)	4050118847987	
Qty.	25 ST	
Típus	SCCB TTB 6/3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710200000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 30 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 8.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 24.1 mm
GTIN (EAN)	4050118847994	
Qty.	25 ST	

## WTTB 6 BL


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	SCCB TTB 6/4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710210000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 30 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 8.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 32.2 mm
GTIN (EAN)	4050118848007	
Qty.	25 ST	

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetkezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfólióink moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 6N/10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2733970000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3.1 mm
GTIN (EAN)	4064675066811	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 6N/6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2733950000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3.1 mm
GTIN (EAN)	4064675066699	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 6N/7	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2733960000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3.1 mm
GTIN (EAN)	4064675066804	
Qty.	20 ST	

## Tartozék



A Klippon® Connect átfogó TTB-termékcsaládjában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés. Az összes funkcióval és biztonsággal kapcsolatos komponens rögzítetten van csatlakoztatva a sorkapocshoz. Ez növeli az áramváltó és transzformátor körök megbízhatóságát a felszerelési és karbantartási munkák során.

## Általános rendelési adatok

Típus	CH TTB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710130000</a>	Takarófedél (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675021155	
Qty.	1 ST	

## WTTB 6 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	CP TTB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710140000</a>	Takarófedél (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675014171	
Qty.	10 ST	
Típus	CS TTB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2710150000</a>	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4064675021148	
Qty.	10 ST	

## DEK 5/8



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alakkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK-A 5/8 MM WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2448860000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118462968	
Qty.	500 ST	

## Tartozékok

## Blank



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1341630000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
GTIN (EAN)	4050118145946	Weidmueller, fehér
Qty.	500 ST	

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfólióink moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 6N/10 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2786910000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 78.7 mm
GTIN (EAN)	4064675064602	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 6N/2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1985740000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13.7 mm
GTIN (EAN)	4050118370362	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 6N/3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1985760000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 21.8 mm
GTIN (EAN)	4050118370263	
Qty.	60 ST	

## WTTB 6 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	ZQV 6N/3 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1985840000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 21.8 mm
GTIN (EAN)	4050118370379	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 6N/4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1985780000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 29.9 mm
GTIN (EAN)	4050118370287	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 6N/4 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1985850000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 29.9 mm
GTIN (EAN)	4050118370447	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 6N/6 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2786890000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.3 mm
GTIN (EAN)	4064675064572	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 6N/7 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2786900000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 54.4 mm
GTIN (EAN)	4064675064596	
Qty.	20 ST	