

CA 100 DUO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Változat	Automatic stripper and crimper, 6mm ² , 10mm ²
Rendelési szám	2740900000
Típus	CA 100 DUO
GTIN (EAN)	4050118835700
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	550 mm	Mélység (coll)	21.6535 inch
Magasság	440 mm	Magasság (coll)	17.3228 inch
Szélesség	415 mm	Szélesség (coll)	16.3386 inch
Nettó tömeg	40000 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel
REACH SVHC Lead 7439-92-1

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	6–10 mm ² (4 mm ² opc.) / AWG 10-8 (AWG 12 opc.)	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 3 s	Krimpelés	Trapezoidal
Érvég hüvelyek keresztmetszete, max.	10 mm ²	Érvég hüvelyek keresztmetszete, min.	6 mm ²
Krimpelési tartomány, max.	10 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	6 mm ²
Krimpelési hossz	8 - 18 mm	Fogyóeszközök	Műanyagallérral
Sűrített levegő-csatlakozás	5–5,5 bar	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/18D GR	Változat
Rendelési szám	9019190000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190141349	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/20D GR	Változat
Rendelési szám	9019200000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190126575	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/26D GR	Változat
Rendelési szám	9019210000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190002336	
Qty.	100 ST	

Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/20 SW	Változat
Rendelési szám	0533500000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190183905	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/26 SW	Változat
Rendelési szám	0565700000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190026837	
Qty.	100 ST	

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Névl. vezeték-keresztmetszet 10 mm²

10 mm²

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/22 EB	Változat
Rendelési szám	0534200000	Érvég hüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, Elefántcsont színű
GTIN (EAN)	4008190033460	
Qty.	100 ST	
Típus	H10,0/28 EB	Változat
Rendelési szám	0565800000	Érvég hüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, Elefántcsont színű
GTIN (EAN)	4008190138646	
Qty.	100 ST	

Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm²

6 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/20D GE	Változat
Rendelési szám	9019220000	Érvég hüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190151607	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/26D GE	Változat
Rendelési szám	9019230000	Érvég hüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190072117	
Qty.	100 ST	

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Névl. vezeték-keresztmetszet 10 mm²

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/22D R	Változat
Rendelési szám	9019240000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190075385	
Qty.	100 ST	
Típus	H10,0/28D R	Változat
Rendelési szám	9019250000	Érvéghüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190041410	
Qty.	100 ST	

ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/18T OR	Változat
Rendelési szám	9021100000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190061708	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/20T OR	Változat
Rendelési szám	9021110000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190035754	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/26T OR	Változat
Rendelési szám	9021120000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190092825	
Qty.	100 ST	

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm²

6 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/20T GN	Változat
Rendelési szám	9021130000	Érvég hüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190111731	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/26T GN	Változat
Rendelési szám	9021140000	Érvég hüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190022501	
Qty.	100 ST	

Névl. vezeték-keresztmetszet 10 mm²

10 mm²

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/22T BR	Változat
Rendelési szám	9021150000	Érvég hüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, barna
GTIN (EAN)	4008190086886	
Qty.	100 ST	
Típus	H10,0/28T BR	Változat
Rendelési szám	9021160000	Érvég hüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, barna
GTIN (EAN)	4008190041915	
Qty.	100 ST	

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeinek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Típus	URS CA 100 DUO 4-6MM ²	Változat
Rendelési szám	2769020000	
GTIN (EAN)	4064675026303	
Qty.	1 ST	
Típus	URS CA 100 DUO 4-10MM ²	Változat
Rendelési szám	2769030000	
GTIN (EAN)	4064675026310	
Qty.	1 ST	
Típus	AIMESA VRM 3,49	Változat
Rendelési szám	2007380000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4050118392753	
Qty.	1 ST	

Automata gépek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeinek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Típus	CA 100 DUO S	Változat
Rendelési szám	2912430000	Automata gépek, Automata csupaszó és krimpelő
GTIN (EAN)	4099986536005	
Qty.	1 ST	