

IE-FCM-RJ45-C-X-100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom szervizcsatlakozó® Micro RJ45-el IP65-ben

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Változat | FrontCom Micro RJ45 összekötő |
| Rendelési szám | 2742310000 |
| Típus | IE-FCM-RJ45-C-X-100 |
| GTIN (EAN) | 4050118844511 |
| Qty. | 100 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-------------|
| Mélység | 42.9 mm | Mélység (coll) | 1.689 inch |
| Magasság | 44 mm | Magasság (coll) | 1.7323 inch |
| Szélesség | 29.5 mm | Szélesség (coll) | 1.1614 inch |
| Falvastagság, min. | 1 mm | Falvastagság, max. | 5 mm |
| Nettó tömeg | 26 g | | |

Hőmérsékletek

| | | |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
| Telepítési hőmérséklet | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|
| Rögzítőanya meghúzási nyomaték | 2.0 Nm | 1. csatlakozás | RJ45 |
| 2. csatlakozás | RJ45 | Árucikk leírása | FrontCom Micro RJ45 összekötő |
| Szín | fekete | Ház fő anyaga | PA UL 94 V0 |
| Kategória | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) | Érintkező felület | Arany a nikkelt felett |
| Felszerelés típusa | Szekrény, Elosztódoboz | Árnyékolás | 360°; árnyékolás-érintkező |
| Védelmi osztály | IP65, zárt állapotban | Dugaszolási ciklusok | 750 |

Villamos tulajdonságok

| | |
|--|---|
| Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1500 V AC/DC | Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC |
| PoE / PoE+ | IEEE 802.3af szerint |

Általános szabványok


| | |
|----------------------|-----------------|
| Csatlakozó, standard | IEC 60603-7-5 1 |
|----------------------|-----------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

Rajzok

Méretrajz



Szerelési kivágás



Tartozékok

Kiegészítő termékek



Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémecanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SM-H 27/18 SW | Változat |
| Rendelési szám | 1716630000 | SwitchMark, Tartozékok, 48 x 27 mm, fekete |
| GTIN (EAN) | 4008190343194 | |
| Qty. | 25 ST | |