

FMH3 S1/32V F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



OMNIMATE® - Board-to-Board csatlakozók

Kompakt eszközök flexibilis tervezése

Az időtálló érintkező rendszerek használata, valamint a gyártási folyamatok optimalizálása egyre fontosabbá válik a hatékony ipari készülékek kifejlesztésében, különösen az Industry 4.0 területén. OMNIMATE® board-to-board csatlakozók 1,27 mm-es rászterrel rendelkeznek, és maximális rugalmasságot biztosítanak a különböző kialakításoknak köszönhetően.

- Rugalmas eszközkialakítás - Iparilag megfelelő sűrűség rendkívül rugalmas csatlakozásokkal kombinálva (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- Automatizálásra kész - Automatikus összeállításhoz kifejlesztve rendkívül precíz csap egységességgel és SMT-rögzítéssel
- Megbízható érintkező - Akár 500 csatlakoztatási ciklus az iparilag megfelelő aranybevonatnak köszönhetően (PdNi-Au)
- Folyamatkész - Nagy teljesítményű LCP anyag reflow forrasztáshoz
- Méretezhetőség - Különböző magasságok nagy fokú érintkező átfedésekkel különböző megoldásokhoz 12 – 80 pólus között.
- Robusztus miniatürizálás - egyszerű és biztonságos csatlakozás még kedvezőtlen csatlakoztatási feltételek mellett is lehetséges – pl. dőlés vagy hajlítás esetén.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tús érintkezősor, SMD-forrasztott csatlakozás, Raszter mm-ben (P): 1.27 mm, Pólusszám: 32, 180°, Tape |
| Rendelési szám | 2747110000 |
| Típus | FMH3 S1/32V F1 B RL |
| GTIN (EAN) | 4064675001058 |
| Qty. | 280 Darab |
| Termékadatok | IEC: / 2.8 A UL: 150 V |
| Csomagolás | Tape |

FMH3 S1/32V F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 7.4 mm | Mélység (coll) | 0.2913 inch |
| Magasság | 9.1 mm | Magasság (coll) | 0.3583 inch |
| Szélesség | 25.4 mm | Szélesség (coll) | 1 inch |
| Nettó tömeg | 6.25 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Rendszerspecifikációk

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Termékcsalád | OMNIMATE Signal - NYÁK-NYÁK között | Csatlakozás típusa | Áramkörü lap csatlakozás |
| Felszerelés NYÁK-ra | SMD-forrasztott csatlakozás | Raszter mm-ben (P) | 1.27 mm |
| Raszter inch-ben (P) | 0.050 " | Kimenő könyök | 180° |
| Pólusszám | 32 | Forrasztótűskék száma pólusonként | 1 |
| Egysíkúság: | 0.1 mm | Sorok száma | 1 |
| Érintkezősorok száma | 2 | Védelmi osztály | IP20 |
| Térfogati ellenállás | <25 mΩ | Dugaszolási ciklusok | 500 |
| Dugaszolási erő/pólus, max. | 0.6 N | Húzóerő / pólus, max. | 0.6 N |

Anyagjellemzők

| | | | |
|--|--|----------------------------|-----------------------|
| Szigetelőanyag | LCP | Szín | fekete |
| Színskála (hasonló) | RAL 9011 | Szigetelőanyag csoport | Illa |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 10 ¹⁰ Ω | Moisture Level (MSL) | 1 |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | Érintkező alapanyaga | Rézötvözet |
| Érintkező anyaga | Cu-ötvözet | Érintkező felület | Arany a nikkel felett |
| Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete | ≥ 2 μm Ni / ≥ 0.4 μm PdNi / ≥ 0.05 μm Au | Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
| Tárolási hőmérséklet, max. | 70 °C | Üzemi hőmérséklet, min. | -55 °C |
| Üzemi hőmérséklet, max. | 125 °C | | |

Névleges adatok IEC szerint

| | | | |
|--|--------|---------------|--------|
| Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) | 2.8 A | Kúszóút, min. | 0.4 mm |
| Hézag, min. | 0.4 mm | | |

Csomagolás

| | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Csomagolás | Tape | VPE hosszúság | 350.00 mm |
| VPE szélesség | 345.00 mm | VPE magasság | 135.00 mm |

Műszaki adatok**JUL 1977 névleges adatok**

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|-------|
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. | Névleges feszültség (UL 1977) (elavult) | 150 V |
|-----------------------------------|--|---|-------|

Fontos megjegyzés

| | |
|----------------|--|
| IPC megfelelés | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük. |
|----------------|--|

Megjegyzések

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002637 | ETIM 9.0 | EC002637 |
| ETIM 10.0 | EC002637 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 | | |


FMH3 S1/32V F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Rajzok


www.weidmueller.com

Product image



Dimensional drawing

| Név | Előírás | Magasság | A | B | C | D | E | F | G |
|---------------------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| FMH3 S1/32V F1 B RL | 274710000 | 32 | 6,95 | 10,17 | 12,7 | 8,57 | 8,57 | 10,17 | 2,98 |
| FMH3 S1/32V F1 B RL | 274710000 | 32 | 6,95 | 13,31 | 15,24 | 11,17 | 11,17 | 13,31 | 4,53 |
| FMH3 S1/32V F1 B RL | 274710000 | 32 | 11,43 | 16,45 | 17,78 | 14,63 | 13,85 | 16,45 | 5,4 |
| FMH3 S1/32V F1 B RL | 274710000 | 32 | 15,87 | 19,61 | 21,01 | 16,45 | 14,63 | 19,61 | 7,6 |
| FMH3 S1/32V F1 B RL | 274710000 | 32 | 18,85 | 23,47 | 24,4 | 20,37 | 17,78 | 23,47 | 9,51 |
| FMH3 S1/32V F1 B RL | 274710000 | 48 | 24,13 | 29,53 | 30,48 | 27,05 | 24,13 | 29,53 | 11,93 |
| FMH3 S1/32V F1 B RL | 274710000 | 64 | 28,48 | 34,1 | 34,93 | 31,7 | 28,48 | 34,1 | 14,26 |
| FMH3 S1/32V F1 B RL | 274710000 | 80 | 41,01 | 49,13 | 49,53 | 45,13 | 41,01 | 49,13 | 20,74 |
| FMH3 S1/32V F1 B RL | 274710000 | 96 | 48,43 | 57,85 | 58,01 | 53,75 | 48,43 | 57,85 | 24,85 |



Részletrajz



Visszaszabályozási görbe



