

BIT C 6,3 PH2X25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	Szerelősorszám, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 25 mm, Kés vastagsága (A): 2 mm, Fej mérete, csillag: 2
Rendelési szám	2748160000
Típus	BIT C 6,3 PH2X25
GTIN (EAN)	4050118894691
Qty.	5 Darab

BIT C 6,3 PH2X25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Szélesség	25 mm	Szélesség (coll)	0.9842 inch
Nettó tömeg	5 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szerszámbetét Phillips keresztboronnyal, méret: 2
-----------------	---

Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	2 mm	Kés vastagsága (A)	2 mm
Alak	Keresztborony, Philips	Méret	2
Kés hossza	25 mm	Fej mérete, csillag	2

Besorolások

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		