


**HDC MHP 200 PE FAS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Áramellátás modul, 1000 V, 200 A, Pólusszám: 1, Axiális csavaros csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 2
Rendelési szám	<a href="#">2748270000</a>
Típus	HDC MHP 200 PE FAS
GTIN (EAN)	4050118891041
Qty.	2 Darab

## HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (UR)	E92202
Tanúsítvány száma (cURus)	E310075

## Méreték és tömegek

Mélység	34.2 mm	Mélység (coll)	1.3465 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2.3622 inch
Szélesség	34.2 mm	Szélesség (coll)	1.3465 inch
Nettó tömeg	13.8 g		

## Hőmérséklet

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6a, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

## Verzió

Csatlakozás típusa	Axiális csavaros csatlakozás	Vezeték-keresztmetszet, max.	70 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	6 mm <sup>2</sup>		

## Általános adatok

Pólusszám	1	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Típus	Hüvely
Szennyezés súlyossága	3	Alapanyag	Polikarbonát
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	1000 V	Névleges lökfeszültség (DIN EN 61984)	8 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	200 A	Dugaszhelyek szükséges száma	2

## Tápegység

Rögzítési tartomány, tápegység, max.	70 mm <sup>2</sup>	
Rögzítési tartomány, tápegység, min.	6 mm <sup>2</sup>	
Meghúzási nyomaték, max. a vezetékátmérő szerint	Vezeték-keresztmetszet, min.	25 mm <sup>2</sup>
	Vezeték-keresztmetszet, max.	70 mm <sup>2</sup>
	Meghúzási nyomaték, max.	8 Nm
	Vezeték-keresztmetszet, max.	50 mm <sup>2</sup>
	Meghúzási nyomaték, max.	9 Nm
	Vezeték-keresztmetszet, max.	70 mm <sup>2</sup>
Csupaszolási hossz a kábelátmérő szerint	Meghúzási nyomaték, max.	10 Nm
	Kábelátmérő, max.	12 mm
	Csupaszolási hossz	15.00 mm
	Kábelátmérő, max.	16 mm

**HDC MHP 200 PE FAS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Műszaki adatok**

Csupaszolási hossz 19.00 mm

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		


**HDC MHP 200 PE FAS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajz**




## HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Standard



## Simple

The innovative sliding frame has two defined lock-in positions for opening and closing. This enables simple and tool-free module assembly.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 6B AB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428920000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233414	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 6B BA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428940000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233353	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 10B AC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428960000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233223	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 10B CA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428980000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233278	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 16B AD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1429010000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233315	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 16B DA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1429030000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233407	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 24B AF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1429050000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233285	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 24B FA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1429070000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233520	
Qty.	1 ST	

## HDC MHP 200 PE FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Hosszú vezetősappal




#### Simple

The innovative sliding frame has two defined lock-in positions for opening and closing. This enables simple and tool-free module assembly.

### Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 10B AC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736990000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823042	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGL 6B AB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736970000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823035	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGL 24B FA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737040000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823097	
Qty.	1 ST	

### Rövid vezetősappal



#### Simple

The innovative sliding frame has two defined lock-in positions for opening and closing. This enables simple and tool-free module assembly.

### Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 16B DA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736940000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823004	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGS 24B AF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736950000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823011	
Qty.	1 ST	

## HDC MHP 200 PE FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Hosszú vezetősappal




## Simple

The innovative sliding frame has two defined lock-in positions for opening and closing. This enables simple and tool-free module assembly.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 16B DA	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2737020000</a>	Keret	
GTIN (EAN)	4050118823073		
Qty.	1 ST		

## Rövid vezetősappal




## Simple

The innovative sliding frame has two defined lock-in positions for opening and closing. This enables simple and tool-free module assembly.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 16B DA	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2736930000</a>	Keret	
GTIN (EAN)	4050118822298		
Qty.	1 ST		

## Hosszú vezetősappal



## Simple

The innovative sliding frame has two defined lock-in positions for opening and closing. This enables simple and tool-free module assembly.

## HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 16B AD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737010000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823066	
Qty.	1 ST	

## Rövid vezetősappal




## Simple

The innovative sliding frame has two defined lock-in positions for opening and closing. This enables simple and tool-free module assembly.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 6B AB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736890000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118822250	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGS 24B FA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736960000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823028	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGS 10B AC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736910000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118822274	
Qty.	1 ST	

## Hosszú vezetősappal



## Simple

The innovative sliding frame has two defined lock-in positions for opening and closing. This enables simple and tool-free module assembly.

## HDC MHP 200 PE FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 24B AF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737030000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823080	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGL 10B CA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737000000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823059	
Qty.	1 ST	

## Rövid vezetősappal




## Simple

The innovative sliding frame has two defined lock-in positions for opening and closing. This enables simple and tool-free module assembly.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 6B BA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736900000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118822267	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGS 10B CA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736920000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118822281	
Qty.	1 ST	

## Hosszú vezetősappal



## Simple

The innovative sliding frame has two defined lock-in positions for opening and closing. This enables simple and tool-free module assembly.

**HDC MHP 200 PE FAS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	HDC MFGL 6B BA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736980000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118822908	
Qty.	1 ST	

## HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ellendarab

## Elektromos modulok



## Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MHP 200 PE MAS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748260000</a>	Áramellátás modul, 1000 V, 200 A, Pólusszám: 1, Axialis csavaros csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 2
GTIN (EAN)	4050118890891	
Qty.	2 ST	