

**HDC MHP 70 MAS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Áramellátás modul, 1000 V, 70 A, Pólusszám: 2, Axiális csavaros csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
Rendelési szám	<a href="#">2748300000</a>
Típus	HDC MHP 70 MAS
GTIN (EAN)	4050118891119
Qty.	2 Darab

## HDC MHP 70 MAS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (UR)	E92202
Tanúsítvány száma (cURus)	E310075

## Méretek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1.3386 inch
Magasság	45 mm	Magasság (coll)	1.7716 inch
Szélesség	34.2 mm	Szélesség (coll)	1.3465 inch
Nettó tömeg	8.5 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

## PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerettel
-----------------------	------------------------------------

## Verzió

Csatlakozás típusa	Axiális csavaros csatlakozás	Vezeték-keresztmetszet, max.	25 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm <sup>2</sup>		

## Általános adatok

Pólusszám	2	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Szigetelőanyag	Polikarbonát	Dugasolási ciklusok	≥ 500
Típus	Dugó	Tűlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3	Alapanyag	Polikarbonát
Sorozat	ModuPlug	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	1000 V
Névleges feszültség az UL/CSA szerint	600 V	Névleges lökfeszültség (DIN EN 61984)	8 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	70 A	Dugaszhelyek szükséges száma	1

## Tápegység

Rögzítési tartomány, tápegység, max.	25 mm <sup>2</sup>	
Rögzítési tartomány, tápegység, min.	4 mm <sup>2</sup>	
Még húzási nyomaték, max. a vezetékátmérő szerint	Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm <sup>2</sup>
	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm <sup>2</sup>
	Még húzási nyomaték, max.	2 Nm

**HDC MHP 70 MAS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany



[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Műszaki adatok**

	Vezeték-keresztmetszet, min.	10 mm <sup>2</sup>
	Vezeték-keresztmetszet, max.	25 mm <sup>2</sup>
	Meghúzási nyomaték, max.	3 Nm
Csupaszolási hossz a kábelátmérő szerint	Kábelátmérő, max.	7 mm
	Csupaszolási hossz	11.00 mm
	Kábelátmérő, max.	10.5 mm
	Csupaszolási hossz	15.00 mm

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		



## HDC MHP 70 MAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tartozékok

www.weidmueller.com

### Standard



#### Simple

The innovative sliding frame has two defined lock-in positions for opening and closing. This enables simple and tool-free module assembly.

### Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 6B AB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 6B BA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 10B AC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 10B CA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 16B AD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1429010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 16B DA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1429030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 24B AF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1429050000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 24B FA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1429070000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
Qty.	1 ST	

## HDC MHP 70 MAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Hosszú vezetősappal




## Simple

The innovative sliding frame has two defined lock-in positions for opening and closing. This enables simple and tool-free module assembly.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 10B AC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736990000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGL 6B AB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736970000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGL 24B FA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737040000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
Qty.	1 ST	

## Rövid vezetősappal



## Simple

The innovative sliding frame has two defined lock-in positions for opening and closing. This enables simple and tool-free module assembly.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 16B DA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGS 24B AF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736950000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
Qty.	1 ST	

## HDC MHP 70 MAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Hosszú vezetősappal




## Simple

The innovative sliding frame has two defined lock-in positions for opening and closing. This enables simple and tool-free module assembly.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 16B DA	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2737020000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
Qty.	1 ST		

## Rövid vezetősappal




## Simple

The innovative sliding frame has two defined lock-in positions for opening and closing. This enables simple and tool-free module assembly.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 16B DA	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2736930000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
Qty.	1 ST		

## Hosszú vezetősappal



## Simple

The innovative sliding frame has two defined lock-in positions for opening and closing. This enables simple and tool-free module assembly.

## HDC MHP 70 MAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 16B AD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823066	
Qty.	1 ST	

## Rövid vezetősappal




## Simple

The innovative sliding frame has two defined lock-in positions for opening and closing. This enables simple and tool-free module assembly.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 6B AB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736890000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGS 24B FA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGS 10B AC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736910000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
Qty.	1 ST	

## Hosszú vezetősappal



## Simple

The innovative sliding frame has two defined lock-in positions for opening and closing. This enables simple and tool-free module assembly.

## HDC MHP 70 MAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 24B AF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGL 10B CA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2737000000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
Qty.	1 ST	

## Rövid vezetősappal




## Simple

The innovative sliding frame has two defined lock-in positions for opening and closing. This enables simple and tool-free module assembly.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 6B BA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736900000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGS 10B CA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
Qty.	1 ST	

## Hosszú vezetősappal



## Simple

The innovative sliding frame has two defined lock-in positions for opening and closing. This enables simple and tool-free module assembly.

**HDC MHP 70 MAS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	HDC MFGL 6B BA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2736980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
Qty.	1 ST	

## HDC MHP 70 MAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

## Elektromos modulok



## Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MHP 70 FAS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748310000</a>	Áramellátás modul, 1000 V, 70 A, Pólusszám: 2, Axiális csavaros csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
GTIN (EAN)	4050118890884	
Qty.	2 ST	
Típus	HDC MHP 70 FC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2668180000</a>	Áramellátás modul, 1000 V, 70 A, Pólusszám: 2, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
GTIN (EAN)	4050118765892	
Qty.	1 ST	