


HDC MHE 6 FP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Jel modul, 500 V, 16 A, Pólusszám: 6, PUSH IN aktuátorral, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1 |
| Rendelési szám | 2748430000 |
| Típus | HDC MHE 6 FP |
| GTIN (EAN) | 4050118890860 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E310075 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 34 mm | Mélység (coll) | 1.3386 inch |
| Magasság | 39 mm | Magasság (coll) | 1.5354 inch |
| Szélesség | 34.1 mm | Szélesség (coll) | 1.3425 inch |
| Nettó tömeg | 17 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

PE csatlakozási adatok

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Csatlakozás típusa PE | Csavaros csatlakozás modulkerettel |
|-----------------------|------------------------------------|

Verzió

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 10 mm |
| Csatlakozás típusa | PUSH IN aktuátorral | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 20 |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 2.5 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.5 mm ² |

Általános adatok


| | | | |
|------------------------------------|--------------|--|----------|
| Pólusszám | 6 | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 500 | Típus | Hüvely |
| Tűlfeszültség kategória | III | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Alapanyag | Polikarbonát | Sorozat | ModuPlug |
| Névleges feszültség (DIN EN 61984) | 500 V | Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984) | 6 kV |
| Névleges áram (DIN EN 61984) | 16 A | Dugaszhelyek szükséges száma | 1 |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-17 | | |

HDC MHE 6 FP

Rajzok



HDC MHE 6 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tartozékok

www.weidmueller.com

Standard



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MF 6B AB | Változat |
| Rendelési szám | 1428920000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233414 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MF 6B BA | Változat |
| Rendelési szám | 1428940000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233353 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MF 10B AC | Változat |
| Rendelési szám | 1428960000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233223 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MF 10B CA | Változat |
| Rendelési szám | 1428980000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233278 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MF 16B AD | Változat |
| Rendelési szám | 1429010000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233315 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MF 16B DA | Változat |
| Rendelési szám | 1429030000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233407 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MF 24B AF | Változat |
| Rendelési szám | 1429050000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233285 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MF 24B FA | Változat |
| Rendelési szám | 1429070000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233520 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC MHE 6 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok


Hosszú vezetősappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGL 10B AC | Változat |
| Rendelési szám | 2736990000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823042 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MFGL 6B AB | Változat |
| Rendelési szám | 2736970000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823035 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MFGL 24B FA | Változat |
| Rendelési szám | 2737040000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823097 | |
| Qty. | 1 ST | |

Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGS 16B DA | Változat |
| Rendelési szám | 2736940000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823004 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MFGS 24B AF | Változat |
| Rendelési szám | 2736950000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823011 | |
| Qty. | 1 ST | |


HDC MHE 6 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok


Hosszú vezetősappal



Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|----------|--|
| Típus | HDC MFGL 16B DA | Változat | |
| Rendelési szám | 2737020000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823073 | | |
| Qty. | 1 ST | | |


Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|----------|--|
| Típus | HDC MFGL 16B DA | Változat | |
| Rendelési szám | 2736930000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822298 | | |
| Qty. | 1 ST | | |

Hosszú vezetősappal



HDC MHE 6 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGL 16B AD | Változat |
| Rendelési szám | 2737010000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823066 | |
| Qty. | 1 ST | |


Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGS 6B AB | Változat |
| Rendelési szám | 2736890000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822250 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MFGS 24B FA | Változat |
| Rendelési szám | 2736960000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823028 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MFGS 10B AC | Változat |
| Rendelési szám | 2736910000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822274 | |
| Qty. | 1 ST | |

Hosszú vezetősappal



HDC MHE 6 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGL 24B AF | Változat |
| Rendelési szám | 2737030000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823080 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MFGL 10B CA | Változat |
| Rendelési szám | 2737000000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823059 | |
| Qty. | 1 ST | |


Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGS 6B BA | Változat |
| Rendelési szám | 2736900000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822267 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MFGS 10B CA | Változat |
| Rendelési szám | 2736920000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822281 | |
| Qty. | 1 ST | |

Hosszú vezetősappal



HDC MHE 6 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGL 6B BA | Változat |
| Rendelési szám | 2736980000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822908 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC MHE 6 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Ellendarab

www.weidmuller.com

Elektromos modulok



Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC MHE 6 MC | Változat |
| Rendelési szám | 1429360000 | Jel modul, 500 V, 16 A, Pólusszám: 6, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118233605 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MHE 6 MP | Változat |
| Rendelési szám | 2748420000 | Jel modul, 500 V, 16 A, Pólusszám: 6, PUSH IN aktuátorral, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118890785 | |
| Qty. | 1 ST | |