

**HDC MHS 25 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Áramellátás modul, 30 V, 4 A, Pólusszám: 25, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
Rendelési szám	<a href="#">2748500000</a>
Típus	HDC MHS 25 MC
GTIN (EAN)	4050118890914
Qty.	5 Darab

## HDC MHS 25 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (UR)	E92202
Tanúsítvány száma (cURus)	E310075

## Méreték és tömegek

Mélység	14.6 mm	Mélység (coll)	0.5748 inch
Magasság	34 mm	Magasság (coll)	1.3386 inch
Szélesség	34.2 mm	Szélesség (coll)	1.3465 inch
Hossz	14.6 mm	Hossz, inch	0.5748 inch
Nettó tömeg	8.5 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerelettel
-----------------------	--------------------------------------

## Verzió

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 28	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20	Vezeték-keresztmetszet, max.	0.5 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.08 mm <sup>2</sup>		

## Általános adatok

Pólusszám	25	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Típus	Dugó
Túlfeszültség kategória	III	Szennyezés súlyossága	3
Alapanyag	Polikarbonát	Sorozat	ModuPlug
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	30 V	Névleges lökfeszültség (DIN EN 61984)	0.8 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	4 A	Dugaszhelyek szükséges száma	1

## Jelérintkező

Névleges feszültség (DIN EN 61984), jelérintkező	30 V	Névleges lökfeszültség (DIN EN 61984), jel	0.8 kV
Névleges áram (DIN EN 61984), jel	4 A		

## HDC MHS 25 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## Műszaki adatok

## Tápegység

Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984), tápegység	0.8 kV		
Meghúzási nyomaték, max. a vezetékátmérő szerint	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.08 mm <sup>2</sup>	
	Vezeték-keresztmetszet, max.	0.5 mm <sup>2</sup>	
Csupaszolási hossz a kábelátmérő szerint	Kábelátmérő, min.	2.2 mm	
	Csupaszolási hossz	4.20 mm	

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		



## HDC MHS 25 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tartozékok

www.weidmueller.com

## Standard



## Simple

The innovative sliding frame has two defined lock-in positions for opening and closing. This enables simple and tool-free module assembly.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 6B AB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 6B BA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 10B AC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 10B CA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 16B AD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1429010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 16B DA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1429030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 24B AF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1429050000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 24B FA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1429070000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
Qty.	1 ST	

## HDC MHS 25 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## D-SUB sajtolható érintkezők



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC C HS BMO.08-0.12 AU	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748730000</a>	Hüvely, arany, 0.08 - 0.12 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890549	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC C HS BMO.2-0.5 AU	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748720000</a>	Hüvely, arany, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890631	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC C HS SM0.08-0.12 AU	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748710000</a>	Dugó, arany, 0.08 - 0.12 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890556	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC C HS SM0.2-0.5 AU	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748700000</a>	Dugó, arany, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890709	
Qty.	100 ST	