


HDC MCOAX 4 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Modul, 48 V, 1.5 A, Pólusszám: 4, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1 |
| Rendelési szám | 2748550000 |
| Típus | HDC MCOAX 4 FC |
| GTIN (EAN) | 4050118890747 |
| Qty. | 5 Darab |

HDC MCOAX 4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E92202 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 34 mm | Mélység (coll) | 1.3386 inch |
| Magasság | 31.5 mm | Magasság (coll) | 1.2402 inch |
| Szélesség | 34.2 mm | Szélesség (coll) | 1.3465 inch |
| Nettó tömeg | 6.34 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

PE csatlakozási adatok

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Csatlakozás típusa PE | Csavaros csatlakozás modulkereettel |
|-----------------------|-------------------------------------|

Verzió



| | | | |
|---|-------------------------|---|----------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 2.5 mm |
| Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 2.5 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.14 mm ² |

Általános adatok

| | | | |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------|
| Pólusszám | 4 | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Szigetelési ellenállás | ≥10 GΩ | Dugaszolási ciklusok | ≥ 500 |
| Típus | Hüvely | Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyezés súlyossága | 3 | Alapanyag | Polikarbonát |
| Sorozat | ModuPlug | Névleges feszültség (DIN EN 61984) | 48 V |
| Névleges lökfeszültség (DIN EN 61984) | 0.8 kV | Névleges áram (DIN EN 61984) | 1.5 A |
| Dugaszhelyek szükséges száma | 1 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-17 | | |



HDC MCOAX 4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Koaxiális sajtolható érintkezők




A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC C COAX 50 F | Változat |
| Rendelési szám | 2748660000 | Hüvely, arany, 0.14 - 0 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118890679 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | HDC C COAX 75 F | Változat |
| Rendelési szám | 2748680000 | Hüvely, arany |
| GTIN (EAN) | 4050118890655 | |
| Qty. | 10 ST | |

Standard



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MF 6B AB | Változat |
| Rendelési szám | 1428920000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233414 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MF 6B BA | Változat |
| Rendelési szám | 1428940000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233353 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MF 10B AC | Változat |
| Rendelési szám | 1428960000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233223 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC MCOAX 4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MF 10B CA | Változat |
| Rendelési szám | 1428980000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233278 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MF 16B AD | Változat |
| Rendelési szám | 1429010000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233315 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MF 16B DA | Változat |
| Rendelési szám | 1429030000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233407 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MF 24B AF | Változat |
| Rendelési szám | 1429050000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233285 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MF 24B FA | Változat |
| Rendelési szám | 1429070000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233520 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC MCOAX 4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ellendarab

Elektromos modulok



Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC MCOAX 4 MC | Változat |
| Rendelési szám | 2748540000 | Modul, 48 V, 1.5 A, Pólusszám: 4, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118890754 | |
| Qty. | 5 ST | |