

HDC MBUS HD 1 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Adathasználat, 50 V, 10 A, Pólusszám: 1, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 0 |
| Rendelési szám | 2748620000 |
| Típus | HDC MBUS HD 1 F |
| GTIN (EAN) | 4050118890815 |
| Qty. | 1 Darab |

HDC MBUS HD 1 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 45.9 mm | Mélység (coll) | 1.8071 inch |
| Magasság | 16.3 mm | Magasság (coll) | 0.6417 inch |
| Szélesség | 18 mm | Szélesség (coll) | 0.7087 inch |
| Nettó tömeg | 22 g | | |

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a |

Verzió

| | | | |
|---|-------------------------|---|----------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 8 mm |
| Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 2.5 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.14 mm ² |

Általános adatok


| | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------|
| Pólusszám | 1 | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 500 | Típus | Hüvely |
| Túlfeszültség kategória | III | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Alapanyag | Polikarbonát | Sorozat | ModuPlug |
| Névleges feszültség (DIN EN 61984) | 50 V | Névleges lökfeszültség (DIN EN 61984) | 0.8 kV |
| Névleges áram (DIN EN 61984) | 10 A | Dugaszhelyek szükséges száma | 0 |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-18 | | |

HDC MBUS HD 1 F

Rajzok



HDC MBUS HD 1 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Elektromos modulok




Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC MEMC 2 FC | Változat |
| Rendelési szám | 2748570000 | Adatmodul, 50 V, 10 A, Pólusszám: 2, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 2 |
| GTIN (EAN) | 4050118890587 | |
| Qty. | 2 ST | |

Árnyékolólemez, MEMC



A nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokon kívül a RockStar® tartalmazza a megfelelő tartozékokat a hatékony, funkcionális és biztonságos rendszerkábelezéshez is; például kódoló rendszerek, árnyékoló kengyelek, fedőlemezek és cseretömítések.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus | HDC MEMC ADP | Változat |
| Rendelési szám | 2748740000 | Shield bus |
| GTIN (EAN) | 4050118890624 | |
| Qty. | 1 ST | |

Krimpelhető érintkezők, HD



A krimp (sajtott) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp-csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

HDC MBUS HD 1 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG | Változat |
| Rendelési szám | 1651570000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.37, fordított, Rézötívózet |
| GTIN (EAN) | 4008190400248 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-BM0.14-0.37AU | Változat |
| Rendelési szám | 1651670000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.37, fordított, Rézötívózet |
| GTIN (EAN) | 4008190400347 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-BM0.5AG | Változat |
| Rendelési szám | 1651580000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, fordított, Rézötívózet |
| GTIN (EAN) | 4008190400255 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-BM0.5AU | Változat |
| Rendelési szám | 1651680000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, fordított, Rézötívózet |
| GTIN (EAN) | 4008190400354 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG | Változat |
| Rendelési szám | 1601760000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötívózet |
| GTIN (EAN) | 4008190158354 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-BM0.75-1.00AU | Változat |
| Rendelési szám | 1651690000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötívózet |
| GTIN (EAN) | 4008190400361 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-BM1.5AG | Változat |
| Rendelési szám | 1651600000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötívózet |
| GTIN (EAN) | 4008190400279 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-BM1.5AU | Változat |
| Rendelési szám | 1651700000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötívózet |
| GTIN (EAN) | 4008190400378 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-BM2.5AG | Változat |
| Rendelési szám | 1651610000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötívózet |
| GTIN (EAN) | 4008190400286 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-BM2.5AU | Változat |
| Rendelési szám | 1651710000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötívózet |
| GTIN (EAN) | 4008190400385 | |
| Qty. | 100 ST | |

HDC MBUS HD 1 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ellendarab**Elektromos modulok****Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC MBUS HD 1 M | Változat |
| Rendelési szám | 2748630000 | Adathasználat, 50 V, 10 A, Pólusszám: 1, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 0 |
| GTIN (EAN) | 4050118890693 | |
| Qty. | 1 ST | |