

**HDC C COAX 50 F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtott) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Hüvely, arany, 0.14 - 0 mm <sup>2</sup>
Rendelési szám	<a href="#">2748660000</a>
Típus	HDC C COAX 50 F
GTIN (EAN)	4050118890679
Qty.	10 Darab

## HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg 2.15 g

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -55 °C ... 135 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Általános adatok

Érintkező átmérő, dugó Ø	4.8 mm	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	2.5 mm
Csatlakozás típusa	Forrasztott csatlakozás	Verzió betét	COAX
Szín	arany	Vezeték-keresztmetszet, max.	0 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Felületi minőség	arany
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Típus	Hüvely
Alapanyag	Rézötvözet	Sorozat	ModuPlug
Gyártás módszerek	fordított	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.14 - 0 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

## HDC C COAX 50 F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## CTX / HTG / HTX



Krimpelő szerszámok koaxiális csatlakozókhoz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

Típus	HTG 174	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">9012410000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, Hatszög sajtolás	
GTIN (EAN)	4008190009434		
Qty.	1 ST		

## Elektromos modulok



Flexible  
 The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MCOAX 4 FC	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2748550000</a>	Modul, 48 V, 1.5 A, Pólusszám: 4, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely,	
GTIN (EAN)	4050118890747	Dugaszhelyek szükséges száma: 1	
Qty.	5 ST		