

HDC C COAX 50 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtott) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Változat	Dugó, arany, 0.14 - 0 mm ²
Rendelési szám	2748670000
Típus	HDC C COAX 50 M
GTIN (EAN)	4050118890662
Qty.	10 Darab

HDC C COAX 50 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Hossz	26.8 mm	Hossz, inch	1.0551 inch
Nettó tömeg	2.04 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -55 °C ... 135 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Általános adatok

Érintkező átmérő, dugó Ø	4.8 mm	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	2.5 mm
Csatlakozás típusa	Forrasztott csatlakozás	Verzió betét	COAX
Szín	arany	Vezeték-keresztmetszet, max.	0 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.14 mm ²	Felületi minőség	arany
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Típus	Dugó
Alapanyag	Rézötvözet	Sorozat	ModuPlug
Gyártás módszerek	fordított	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.14 - 0 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC C COAX 50 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

CTX / HTG / HTX



Krimpelő szerszámok koaxiális csatlakozókhoz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	HTG 174	Változat	
Rendelési szám	9012410000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, Hatszög sajtolás	
GTIN (EAN)	4008190009434		
Qty.	1 ST		

Elektromos modulok



Flexible
 The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MCOAX 4 MC	Változat	
Rendelési szám	2748540000	Modul, 48 V, 1.5 A, Pólusszám: 4, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1	
GTIN (EAN)	4050118890754		
Qty.	5 ST		