

**HDC C HS BM0.2-0.5 AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtott) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Hüvely, arany, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>
Rendelési szám	<a href="#">2748720000</a>
Típus	HDC C HS BM0.2-0.5 AU
GTIN (EAN)	4050118890631
Qty.	100 Darab

## HDC C HS BM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Hossz	13.7 mm	Hossz, inch	0.5394 inch
Nettó tömeg	0.22 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -55 °C ... 130 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Általános adatok

Érintkező átmérő, dugó Ø	1 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 24
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	4 mm	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Verzió betét	DSUB	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20
Vezeték-keresztmetszet, max.	0.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Felületi minőség	arany	Dugaszolási ciklusok	≥ 200
Típus	Hüvely	Alapanyag	Rézötvözet
Sorozat	ModuPlug	Gyártás módszerek	fordított
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>	Érintkező anyaga	Rézötvözet

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció {Reference (Object) not found: productproduct2924645127791}

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**HDC C HS BM0.2-0.5 AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Die Einstellungen am Locator zum crimpen			
crimp contact type	locator Position	wire size	tool setting
HDC C HS BM0.08-0.12 AU	7	AWG 24	0.75 mm
		AWG 26	0.70 mm
		AWG 28	0.65 mm
HDC C HS BM0.02-0.5 AU	7	AWG 20	0.80 mm
		AWG 22	0.75 mm
		AWG 24	0.70 mm
HDC C HS SM0.08-12 AU	8	AWG 24	0.75 mm
		AWG 26	0.70 mm
		AWG 28	0.65 mm
HDC C HS SM0.2-0.5 AU	8	AWG 20	0.80 mm
		AWG 22	0.75 mm
		AWG 24	0.70 mm

## HDC C HS BM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Elektromos modulok



## Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MGBIT 8 FC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748530000</a>	Adatmodul, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Pólusszám: 8, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
GTIN (EAN)	4050118890839	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MBUS HS 8 F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748640000</a>	Adathasználat, 50 V, 5 A, Pólusszám: 8, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 0
GTIN (EAN)	4050118890686	
Qty.	1 ST	

## Szerszámok



Átfogó portfólió flexibilis helyszíni adatkábelezéshez: a speciális szerszámoktól az #5. kat. D-kódolású és #6. kat. X-kódolású csatlakozókig, valamint robusztus árnyékoló hüvelyekig. Ezek az alkatrészek megbízható, helyszínen konfekcionált adatkapcsolatokat tesznek lehetővé – ideálisak ipari alkalmazásokhoz, gyors telepítéshez és maximális rugalmassághoz.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2592650000</a>	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3125010000</a>	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4099987279550	
Qty.	1 ST	

**HDC C HS BM0.2-0.5 AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Érintkező kiszerező szerszám**

A Weidmüller krimpelő szerszámok, érintkezőeltávolító szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

**Általános rendelési adatok**

Típus	REMOVAL TOOL HS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3131280000</a>	
GTIN (EAN)	4099987323819	
Qty.	1 ST	