

DEK 8/10 MC NE WS LRP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 8 x 10 mm, Raszter mm-ben (P): 10.00 Weidmueller, fehér
Rendelési szám	2748790000
Típus	DEK 8/10 MC NE WS LRP
GTIN (EAN)	4064675060284
Qty.	360 Darab

DEK 8/10 MC NE WS LRP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0.315 inch
Szélesség	10 mm	Szélesség (coll)	0.3937 inch
Nettó tömeg	0.28 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig	0.002 kg CO2 eq.
-----------------------	--------------------	------------------

Általános adatok

Szélesség	10 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	fehér	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Poliamid 66	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MultiCard
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Terminal marker	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	
Alkalmazás/gyártó	Weidmueller	

Csatlakozójelölők

Raszter mm-ben (P)	10.00 mm
--------------------	----------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

