

BIT C 6,3 0,5X3,5X25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

| | |
|----------------|---|
| Változat | Szerelősorszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 25 mm, Kés vastagsága (A): 0.5 mm |
| Rendelési szám | 2748870000 |
| Típus | BIT C 6,3 0,5X3,5X25 |
| GTIN (EAN) | 4050118894745 |
| Qty. | 5 Darab |

BIT C 6,3 0,5X3,5X25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data
Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Szélesség | 25 mm | Szélesség (coll) | 0.9842 inch |
| Nettó tömeg | 4.22 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|---|
| Árucikk leírása | Hornyolt pengéjű behajtófej, 0,5 x 3,5 x 25 |
|-----------------|---|

Csavarozó szerszámok

| | | | |
|--------------------|---------|--------------------|--------|
| Kés szélessége (B) | 3.5 mm | Kés vastagsága (A) | 0.5 mm |
| Alak | Hornyos | Kés hossza | 25 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003864 | ETIM 9.0 | EC003864 |
| ETIM 10.0 | EC003864 | ECLASS 14.0 | 21-04-42-04 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-42-04 | | |