

**BIT C 6,3 0,8X5,5X25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 25 mm, Kés vastagsága (A): 0.8 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">2748890000</a>   |
| Típus          | BIT C 6,3 0,8X5,5X25   |
| GTIN (EAN)     | 4050118894769  |
| Qty.           | 5 Darab  |

## BIT C 6,3 0,8X5,5X25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |       |                  |             |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Szélesség   | 25 mm | Szélesség (coll) | 0.9842 inch |
| Nettó tömeg | 5 g   |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Műszaki adatok

|                 |  |
|-----------------|--|
| Árucikk leírása | Hornyolt pengéjű<br>behajtófej, 0,8 x 5,5 x 25 |
|-----------------|--|

## Csavarozó szerszámok

|                    |         |                    |        |
|--------------------|---------|--------------------|--------|
| Kés szélessége (B) | 5.5 mm  | Kés vastagsága (A) | 0.8 mm |
| Alak               | Hornyos | Kés hossza         | 25 mm  |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003864    | ETIM 9.0    | EC003864    |
| ETIM 10.0   | EC003864    | ECLASS 14.0 | 21-04-42-04 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-42-04 |             |             |