

**BIT E6,3 0,4X2,5X70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak  
a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz  
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Csavarhúzóbetét, Kés szélessége (B): 2.5 mm, Kés hossza: 70 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">2748900000</a>                                                                 |
| Típus          | BIT E6,3 0,4X2,5X70                                                                        |
| GTIN (EAN)     | 4050118894776                                                                              |
| Qty.           | 5 Darab                                                                                    |

## BIT E6,3 0,4X2,5X70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |       |                  |             |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Szélesség   | 70 mm | Szélesség (coll) | 2.7559 inch |
| Nettó tömeg | 9.4 g |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Műszaki adatok

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Árucikk leírása | Betét hornyos pengével<br>0,4x2,5x70 |
|-----------------|--------------------------------------|

## Csavarozó szerszámok

|                    |                         |                    |        |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| Kés szélessége (B) | 2.5 mm                  | Kés vastagsága (A) | 0.4 mm |
| Alak               | E 6.3 DIN 3126, Hornyos | Kés hossza         | 70 mm  |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003864    | ETIM 9.0    | EC003864    |
| ETIM 10.0   | EC003864    | ECLASS 14.0 | 21-04-42-04 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-42-04 |             |             |