

**BIT E6,3 0,5X3,0X70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak  
a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz  
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126

**Általános rendelési adatok**

Változat	Csavarhúzóbetét, Kés szélessége (B): 3 mm, Kés hossza: 70 mm, Kés vastagsága (A): 0.5 mm
Rendelési szám	<a href="#">2748910000</a>
Típus	BIT E6,3 0,5X3,0X70
GTIN (EAN)	4050118894783
Qty.	5 Darab

## BIT E6,3 0,5X3,0X70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

### Méreték és tömegek

Szélesség	70 mm	Szélesség (coll)	2.7559 inch
Nettó tömeg	2 g		

### Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

### Műszaki adatok

Árucikk leírása	Betét hornyos pengével 0,4x2,5x70
-----------------	--------------------------------------

### Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	3 mm	Kés vastagsága (A)	0.5 mm
Alak	E 6.3 DIN 3126, Hornyos	Kés hossza	70 mm

### Besorolások

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		