

BIT E6,3 0,6X3,5X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126

Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzóbetét, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 70 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm
Rendelési szám	2748920000
Típus	BIT E6,3 0,6X3,5X70
GTIN (EAN)	4050118894790
Qty.	5 Darab

BIT E6,3 0,6X3,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Szélesség	70 mm	Szélesség (coll)	2.7559 inch
Nettó tömeg	9 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Betét hornyos pengével 0,4x2,5x70
-----------------	--------------------------------------

Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	3.5 mm	Kés vastagsága (A)	0.6 mm
Alak	E 6.3 DIN 3126, Hornyos	Kés hossza	70 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		