

BIT E6,3 0,6X3,5X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak
a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126

Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzóbetét, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 70 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm
Rendelési szám	2748920000
Típus	BIT E6,3 0,6X3,5X70
GTIN (EAN)	4050118894790
Qty.	5 Darab

BIT E6,3 0,6X3,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

Méretek és tömegek

Szélesség

70 mm

Szélesség (coll)

2.7559 inch

Nettó tömeg

9 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása

Betét hornyos pengével
0,4x2,5x70

Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)

3.5 mm

Kés vastagsága (A)

0.6 mm

Alak

E 6.3 DIN 3126, Hornyos

Kés hossza

70 mm

Besorolások

ETIM 8.0

EC003864

ETIM 9.0

EC003864

ETIM 10.0

EC003864

ECLASS 14.0

21-04-42-04

ECLASS 15.0

21-04-42-04