

BIT E6,3 PZ1X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
Kereszthornos betétek Pozidriv PZ/DIN 5262, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126

Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzóbetét, Kés szélessége (B): 1 mm, Kés hossza: 70 mm, Kés vastagsága (A): 1 mm, Fej mérete, csillag: 1
Rendelési szám	2748960000
Típus	BIT E6,3 PZ1X70
GTIN (EAN)	4050118895155
Qty.	5 Darab

BIT E6,3 PZ1X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Szélesség	70 mm	Szélesség (coll)	2.7559 inch
Nettó tömeg	12 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szerszámbetét Pozidrive kereszthoronnyal, méret: 1
-----------------	--

Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	1 mm	Kés vastagsága (A)	1 mm
Alak	E 6.3 DIN 3126, Pozidrive	Méret	1
Kés hossza	70 mm	Fej mérete, csillag	1

Elektromos csavarhúzó

Tömeg	11.6 g
-------	--------

Besorolások

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		