

BIT E6,3 PH1X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
A csillagfejű betétek Phillips-hornycs típusúak, PH/DIN 5260. 1/4" behajtó E6.3 DIN 3126

Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzóbetét, Kés szélessége (B): 1 mm, Kés hossza: 70 mm, Kés vastagsága (A): 1 mm, Fej mérete, csillag: 1
Rendelési szám	2748980000
Típus	BIT E6,3 PH1X70
GTIN (EAN)	4050118895179
Qty.	5 Darab

BIT E6,3 PH1X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Szélesség	70 mm	Szélesség (coll)	2.7559 inch
Nettó tömeg	10.38 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szerszámbetét Phillips keresztboronnyal, méret: 1
-----------------	---

Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	1 mm	Kés vastagsága (A)	1 mm
Alak	E 6.3 DIN 3126, Kereszthorony	Méret	1
Kés hossza	70 mm	Fej mérete, csillag	1

Besorolások

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		