

**BIT E6,3 PH2X70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz  
A csillagfejű betétek Phillips-hornycs típusúak, PH/DIN 5260. 1/4" behajtó E6.3 DIN 3126

**Általános rendelési adatok**

Változat	Csavarhúzóbetét, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 70 mm, Kés vastagsága (A): 2 mm, Fej mérete, csillag: 2
Rendelési szám	<a href="#">2748990000</a>
Típus	BIT E6,3 PH2X70
GTIN (EAN)	4050118895186
Qty.	5 Darab

## BIT E6,3 PH2X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Szélesség	70 mm	Szélesség (coll)	2.7559 inch
Nettó tömeg	14 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szerszámbetét Phillips keresztboronnyal, méret: 2
-----------------	---

## Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	2 mm	Kés vastagsága (A)	2 mm
Alak	E 6.3 DIN 3126, Kereszthorony	Méret	2
Kés hossza	70 mm	Fej mérete, csillag	2

## Besorolások

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		