

**BIT E6.3 0.5X3.0X110****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz  
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126

**Általános rendelési adatok**

Változat	Csavarhúzóbetét, Kés szélessége (B): 3 mm, Kés hossza: 110 mm, Kés vastagsága (A): 0.5 mm
Rendelési szám	<a href="#">2749040000</a>
Típus	BIT E6.3 0.5X3.0X110
GTIN (EAN)	4050118895346
Qty.	5 Darab

## BIT E6.3 0.5X3.0X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretetek és tömegek

Szélesség	110 mm	Szélesség (coll)	4.3307 inch
Nettó tömeg	6 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Betét hornyos pengével 0,5x3,0x110
-----------------	---------------------------------------

## Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	3 mm	Kés vastagsága (A)	0.5 mm
Alak	E 6.3 DIN 3126, Hornyos	Kés hossza	110 mm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		