

BIT E6.3 1.2X6.5X110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak
a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126

Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzóbetét, Kés szélessége (B): 6.5 mm, Kés hossza: 110 mm, Kés vastagsága (A): 1.2 mm
Rendelési szám	2749090000
Típus	BIT E6.3 1.2X6.5X110
GTIN (EAN)	4050118895391
Qty.	5 Darab

BIT E6.3 1.2X6.5X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Műszaki adatok**Tanúsítványok**

ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Szélesség	110 mm	Szélesség (coll)	4.3307 inch
Nettó tömeg	24 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása Betét hornyos pengével
0,5x3,0x110

Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	6.5 mm	Kés vastagsága (A)	1.2 mm
Alak	E 6.3 DIN 3126, Hornyos	Kés hossza	110 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		