

**SDIL S 3-6,5/PH1/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): Kés vastagsága (A):
Rendelési szám	<a href="#">2749120000</a>
Típus	SDIL S 3-6,5/PH1/2
GTIN (EAN)	4050118895421
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Kartondoboz
Szállítás állapota	Kifutott
Utolsó rendelési dátum	2026-02-28T00:00:00+01:00

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



## Méretek és tömegek

Szélesség	288 mm	Szélesség (coll)	11.3386 inch
Nettó tömeg	484 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szigetelt hornyos és kereszthornyos PH-csavarhúzókészlet, 6 részes
-----------------	--

## Besorolások

ETIM 8.0	EC011815	ETIM 9.0	EC011815
ETIM 10.0	EC011815	ECLASS 14.0	21-04-50-16
ECLASS 15.0	21-04-50-16		