

SDS 0.5X3.0X80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3 mm, Kés hossza: 80 mm, Kés vastagsága (A): 0.5 mm
Rendelési szám	2749330000
Típus	SDS 0.5X3.0X80
GTIN (EAN)	4050118895551
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	185 mm	Hossz, inch	7.2835 inch
Átmérő	3 mm	Nettó tömeg	32.56 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csavarhúzó lapos fejű szerszámbetéttel, 0,5 x 3	Változat	egyenes
-----------------	--	----------	---------

Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	3 mm	Kés vastagsága (A)	0.5 mm
Alak	Hornyos	Kés hossza	80 mm
Kés típusa	A		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		