

**SDS 0.6X3.5X200****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint.  
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

**Általános rendelési adatok**

Változat	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 200 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm
Rendelési szám	<a href="#">2749350000</a>
Típus	SDS 0.6X3.5X200
GTIN (EAN)	4050118895575
Qty.	1 Darab

## SDS 0.6X3.5X200

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méretek és tömegek

Hossz	305 mm	Hossz, inch	12.0078 inch
Átmérő	4 mm	Nettó tömeg	44 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csavarhúzó lapos fejű szerszámbetéttel, 0,6 x 3,5	Változat	egyenes
-----------------	---	----------	---------

## Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	3.5 mm	Kés vastagsága (A)	0.6 mm
Alak	Hornyos	Kés hossza	200 mm
Kés típusa	A		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		