

**SDS 1.0X5.5X150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 150 mm, Kés vastagsága (A): 1 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">2749380000</a>   |
| Típus          | SDS 1.0X5.5X150  |
| GTIN (EAN)     | 4050118895605  |
| Qty.           | 1 Darab  |

## SDS 1.0X5.5X150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

|           |        |                  |              |
|-----------|--------|------------------|--------------|
| Szélesség | 261 mm | Szélesség (coll) | 10.2756 inch |
| Hossz     | 265 mm | Hossz, inch      | 10.433 inch  |
| Átmérő    | 5.5 mm | Nettó tömeg      | 80.96 g      |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Nem érintett                         |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

## Műszaki adatok

|                 |  |          |         |
|-----------------|--|----------|---------|
| Árucikk leírása | Csavarhúzó lapos fejű<br>szerszámbetéttel, 1 x 5,5 | Változat | egyenes |
|-----------------|--|----------|---------|

## Csavarozó szerszámok

|                    |         |                    |        |
|--------------------|---------|--------------------|--------|
| Kés szélessége (B) | 5.5 mm  | Kés vastagsága (A) | 1 mm   |
| Alak               | Hornyos | Kés hossza         | 150 mm |
| Kés típusa         | A       |                    |        |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000158    | ETIM 9.0    | EC000158    |
| ETIM 10.0   | EC000158    | ECLASS 14.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-07 |             |             |