

SDS 1.2X6.5X150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 6.5 mm, Kés hossza: 150 mm, Kés vastagsága (A): 1.2 mm
Rendelési szám	2749390000
Típus	SDS 1.2X6.5X150
GTIN (EAN)	4050118895612
Qty.	1 Darab

SDS 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Szélesség	268 mm	Szélesség (coll)	10.5512 inch
Hossz	265 mm	Hossz, inch	10.433 inch
Átmérő	6.5 mm	Nettó tömeg	100 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csavarhúzó lapos fejű szerszámbetéttel, 1,2 x 6,5	Változat	egyenes
-----------------	--	----------	---------

Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	6.5 mm	Kés vastagsága (A)	1.2 mm
Alak	Hornyos	Kés hossza	150 mm
Kés típusa	A		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		