

SDK PH0 X 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Csillagfejű csavarhúzó, típus: Phillips, SDK PH DIN 5262,
ISO 8764/2-PH, behajtó ISO 8764-PH szerint, hegy:
Chrom Top, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3 mm, 60 mm, Kés vastagsága (A): 0
Rendelési szám	2749400000
Típus	SDK PH0 X 60
GTIN (EAN)	4050118895629
Qty.	1 Darab

Technical data

Méretek és tömegek

Szélesség	160 mm	Szélesség (coll)	6.2992 inch
Nettó tömeg	31.68 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Kereszthornyos csavarhúzó, Phillips típus, 0. méret	Változat	egyenes
-----------------	---	----------	---------

Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	3 mm	Alak	Philips
Méret	0	Kés hossza	60 mm
Fej mérete, csillag	0		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		