

SDK PH2 X 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Csillagfejű csavarhúzó, típus: Phillips, SDK PH DIN 5262,
ISO 8764/2-PH, behajtó ISO 8764-PH szerint, hegy:
Chrom Top, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 6 mm, 100 mm, Kés vastagsága (A): 2 |
| Rendelési szám | 2749420000 |
| Típus | SDK PH2 X 100 |
| GTIN (EAN) | 4050118895643 |
| Qty. | 1 Darab |

SDK PH2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Szélesség | 220 mm | Szélesség (coll) | 8.6614 inch |
| Nettó tömeg | 76.56 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Nem érintett |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

Műszaki adatok

| | | | |
|-----------------|--|----------|---------|
| Árucikk leírása | Kereszthornycsavarhúzó, Phillips típus, 2. méret | Változat | egyenes |
|-----------------|--|----------|---------|

Csavarozó szerszámok

| | | | |
|---------------------|------|------------|----------------|
| Kés szélessége (B) | 6 mm | Alak | Philips, kerek |
| Méret | 2 | Kés hossza | 100 mm |
| Fej mérete, csillag | 2 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000144 | ETIM 9.0 | EC000144 |
| ETIM 10.0 | EC000144 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-06 | | |