

**SD T40 TR X 115****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Torx® TR csavarhúzó lyukkal a csúcs végén (módosításbiztos), SD TR Torx® és Torx®-TR biztonsági csavarok csavarozásához (csappal a Torx mélyedés közepén), ChromTop csúcs, SoftFinish markolat

**Általános rendelési adatok**

Változat	Csavarhúzó, Kés hossza: 115 mm
Rendelési szám	<a href="#">2749550000</a>
Típus	SD T40 TR X 115
GTIN (EAN)	4050118895872
Qty.	1 Darab

## SD T40 TR X 115

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	230 mm	Szélesség (coll)	9.0551 inch
Átmérő	40 mm	Nettó tömeg	90.64 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csavarhúzó, TR 40
-----------------	-------------------

## Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	7 mm	Alak	Torx
Méret	T40	Kés hossza	115 mm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ETIM 10.0	EC000801	ECLASS 14.0	21-04-04-13
ECLASS 15.0	21-04-04-13		